

**WM
WM 2/21 3.5-5.0 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Neodpojitelné: WM**

Naše uzavřené neodpojitelné štítky se instalují bez potřeby dalšího nářadí. Kabel se před zapojením jednoduše navleče skrz oba konce. Vlastní tlak materiálu značku uchytlí na místě. WM štítky jsou k dispozici ve čtyřech velikostech pro vodiče o průřezu od 0,25 mm² do 16 mm². Každá velikost je k dispozici ve třech délkách štítku a dvou barvách. Poskytne vám to ideální výbavu na každodenní práce značení vodičů v rozvaděči.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

Všeobecné objednací údaje

Typ	WM 2/21 3.5-5.0 MM WS
Objednací číslo	2006050000
Verze	WM, Označení vodičů a kabelů, 3.5 - 5 mm, 32 x 6.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118390407
Mnž.	2 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

WM WM 2/21 3.5-5.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	6,4 mm	Šířka (v palcích)	0,252 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Čistá hmotnost	0,174 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyester
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Velikost pole na označení	22 x 6.4 mm
Verze	bez obsahu halogenů	Šířka	6,4 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	2,5 mm ²	Vnější prům. vodiče	3.5 - 5 mm
Vnější prům. vodiče, max.	5 mm	Vnější prům. vodiče, min.	3,5 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

WM
WM 2/21 3.5-5.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

