
Données de base

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY

Référence: 2713645



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2713645

Elément enfichable, Intensité nominale: 8 A

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 914509
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 578 (CC-2009)

Données techniques

Généralités

Coloris	gris

Cotes / pôles

Hauteur de montage	7,5 mm
Largeur	3,5 mm

Caractéristiques techniques

Connexion selon la norme	CUL
Tension nominale U_N	150 V
Intensité nominale I_N	8 A
Indicateur 1	CUL1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Approbations


Homologations cULus Recognized, UL Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.




Dessin coté détaillé des contacts plats des connecteurs de bus sur profilés

Dessin coté






17,5
10,8
1,5
2,2
22,5
15,8
1,5
2,2
35
10,9
16,1
1,5
2,2
45
15,9
21,1
1,5
2,2

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques