HS 0.8-2.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



MultiMark
MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

Vaše výhody s MultiMark
- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

Všeobecné objednací údaje

Typ	HS 0.8-2.4/50 MM Y
Objednací číslo	2437500000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 0.8 - 2.4 mm, 50.8 x 4.2 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118461008
Mnž.	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

Datový list

HS 0.8-2.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	4,2 mm	Šířka (v palcích)	0,165 inch
Výška	50,8 mm	Výška (v palcích)	2 inch
Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Čistá hmotnost	0,506 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
Halogen	Ano	Materiál	Polyolefin
Počet na roli	1 000	Rozsah provozní teploty	-55…135 °C
Šířka	4,2 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ano
Průřez vodiče, max.	0,5 mm²	Průřez vodiče, min.	0,25 mm²
Rychlost smršťování	3:1	Vnější prům. vodiče	0.8 - 2.4 mm
Vnější prům. vodiče, max.	2,4 mm	Vnější prům. vodiče, min.	0,8 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN

HS 0.8-2.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

