

THM ET 28/28 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Pole použití sahá od tenkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder a značek, které lze připevnit vázacími pásky.

K dispozici jsou otevřené i zavřené značky, potiskované i čisté pro individuální značení. Značky na vodiče s nízkými emisemi a bez obsahu halogenů od společnosti Weidmüller jsou v souladu s evropskými standardy i interními standardy známých výrobců.

Značky na vodiče a kabely - k dispozici jsou systémy pro:

- Přicvakávání předtištěných značek podle individuálních požadavků
- Značení pomocí znaků ze standardní sady
- Kombinování jednotlivých předtištěných znaků k vytvoření znakového kódu
- Individuální značení pomocí SMark laser, PrintJet, MCP Plus plotter, MC Mobilo, laserová tiskárna (ve formátu DIN A4), termotransferová tiskárna nebo STI fix

Výběr vzorků naleznete ve sáčku vzorových značek společnosti Weidmüller, objednáč číslo 1640420000.

Všeobecné objednáč údaje

Typ	THM ET 28/28 WS
Objednáč číslo	2539410000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 28 x 28 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118570182
Mnž.	1 500 ks

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	28 mm	Šířka (v palcích)	1,102 inch
Výška	28 mm	Výška (v palcích)	1,102 inch
Hloubka	0,35 mm	Hloubka (v palcích)	0,014 inch
Čistá hmotnost	0,387 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polypropylen
Rozsah provozní teploty	-50...100 °C	Šířka	28 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9,1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

