

SlimFix X SFX 9/24 S MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



SlimFix X jsou značky na vodiče a kabely bez obsahu halogenů s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. SlimFix je známý a schválený typ značky v dopravním strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

- Materiál neobsahuje halogeny
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SFX 9/24 S MC NE RT
Objednací číslo	1323470000
Verze	SlimFix X, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, Červená
GTIN (EAN)	4050118125887
Mnž.	120 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000
Alternativní výrobek	1323490000

SlimFix X SFX 9/24 S MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	13,62 mm	Šířka (v palcích)	0,536 inch
Výška	24 mm	Výška (v palcích)	0,945 inch
Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	0,738 g		

Obecné údaje

Barevný	Červená	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 66
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Velikost pole na označení	23.9 x 9 mm
Verze	Instalace pomocí kabelových pásků	Šířka	13,62 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	500 mm²
Průřez vodiče, min.	16 mm²	Vnější prům. vodiče	7 - 40 mm
Vnější prům. vodiče, max.	40 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

SlimFix X SFX 9/24 S MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

