

**SlimFix
SFX-VT 9/24 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásků. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru.

Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SFX-VT 9/24 MM WS
Objednací číslo	2621470000
Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - , 26 x 15 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118625578
Mnž.	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000

**SlimFix
SFX-VT 9/24 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	0,2 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyolefin
Rozsah provozní teploty	-55...105 °C	Velikost pole na označení	23.5 x 9 mm
Verze	bez obsahu halogenů	Šířka	15 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Vnější prům. vodiče	7 -
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

SlimFix SFX-VT 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

