

**SlimFix  
SFX-DT 11/60 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásek. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru.

Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SFX-DT 11/60 MM BL                                         |
| Objednací číslo       | <a href="#">2621480000</a>                                 |
| Verze                 | SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - , 60 x 13 mm, Modrá |
| GTIN (EAN)            | 4050118625561                                              |
| Mnž.                  | 1 000 ks                                                   |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a>                                 |

## SlimFix SFX-DT 11/60 MM BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka          | 13 mm   | Šířka (v palcích) | 0,512 inch |
| Výška          | 60 mm   | Výška (v palcích) | 2,362 inch |
| Čistá hmotnost | 0,001 g |                   |            |

### Obecné údaje

|                              |                     |                           |              |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Barevný                      | Modrá               | Halogen                   | Ne           |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB                  | Materiál                  | Polyetylén   |
| Rozsah provozní teploty      | -30...65 °C         | Velikost pole na označení | 10.5 x 44 mm |
| Verze                        | bez obsahu halogenů | Šířka                     | 13 mm        |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |      |                     |     |
|---------------------------|------|---------------------|-----|
| Halogen                   | Ne   | Vnější prům. vodiče | 7 - |
| Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm |                     |     |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### **SlimFix SFX-DT 11/60 MM BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

