KERN **OBB-A1112**

Objectif achromatique, 40x /0,65 (à ressort) W.D. (0,47 mm)



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif achromatique pour microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓

Objectifs

Objectif magnification	40x
Qualité des objectifs	Achromatique
Convertisseur numérique-analogique	0,65
Objectif distance de travail	0,47 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d’expédition	0,6 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761164512
Classification REACH	pas de substances interdites