

**Příslušenství
GZ 10.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Typ | GZ 10.0A/F |
| Objednávací číslo | 1460640000 |
| Verze | Příslušenství, Pojistka, 10 A |
| GTIN (EAN) | 4050118266801 |
| Mnž. | 10 ks |

Příslušenství GZ 10.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 6,3 mm | Šířka (v palcích) | 0,248 inch |
| Výška | 32 mm | Výška (v palcích) | 1,26 inch |
| Hloubka | 6,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,248 inch |
| Čistá hmotnost | 2,476 g | | |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Verze Příslušenství pojistek

Údaje materiálu

Barevný Světle šedá

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ montáže Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovité napětí 500 V Jmenovitý proud 10 A

Pojistky

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| Barevný | Světle šedá | Doba tavení | 240 A ² s |
| Jmenovitý vypínací výkon | 1,5 kA | Kazetová pojistka | G-Si. 6,3 x 32 |
| Proud | 10 A | Verze | Příslušenství pojistek |
| Vlastnosti | mžikový | Voltage drop | 150 mV |
| Výstup příkonu (při 1,5 In) | 4 W | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000035 | ETIM 6.0 | EC000035 |
| UNSPSC | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-01 | eClass 9.1 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-20-01 | | |

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)