

**Příslušenství  
GZ 0.5A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	GZ 0.5A/F
Objednávací číslo	<a href="#">1460580000</a>
Verze	Příslušenství, Pojistka, 0.5 A
GTIN (EAN)	4050118266603
Mnž.	10 ks

## Příslušenství GZ 0.5A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	6,3 mm	Šířka (v palcích)	0,248 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Hloubka	6,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,248 inch
Čistá hmotnost	2,5 g		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Specifikace systému

Verze Příslušenství pojistek

### Údaje materiálu

Barevný Světle šedá

### Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ montáže Zapojeno

### Data hodnocení

Jmenovité napětí 500 V Jmenovitý proud 0,5 A

### Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	0,19 A <sup>2</sup> s
Jmenovitý vypínací výkon	50 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 6,3 x 32
Proud	0,5 A	Verze	Příslušenství pojistek
Vlastnosti	mžikový	Voltage drop	800 mV
Výstup příkonu (při 1,5 In)	1,1 W		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.1	27-14-20-01
eClass 9.0	27-14-20-01		

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)  
Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)