KERN **OBB-A1347**

Oculaire (Ø 23,2 mm): WF 10x /Ø 18 mm



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Oculaire de microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓

Oculaire

Oculaire profondeur de champ	WF
Point de vue	Standard
Oculaire magnification	10x
Oculaire champ de vision	18 mm
Oculaire diamètre	23,2 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	85×65×45 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,40 kg
Poids d’expédition	0,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761168824
Classification REACH	pas de substances interdites