# KERN **BIC 3T-3L**

Balance au sol haute résolution avec 2×3000 [d] et avec un excellent rapport qualité-prix



## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Balance d'industrie |
| Groupe de produit | Balance au sol |
| Famille de produits | BIC |

## Système de mesure

| | |
|---|---|
| Système de pesée | Jauge de contrainte |
| Nombre de portée | 2 |
| Portée [Max] | 1500 kg; 3000 kg |
| Lecture [d] | 0,5 kg; 1 kg |
| Reproductibilité | 0,5 kg; 1 kg |
| Linéarité | ± 1,5 kg; 3 kg |
| Résolution | 3.000, 3.000 |
| Plage de tare | -3000 kg |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 3000 kg (M1) |
| Temps de stabilisation | 2 s |
| Temps de préchauffage | 10 min; 10 min |
| Charge excentrée à 1/3 [Max] | 2,5 kg; 5 kg |
| Connexion de cellule de pesée | 4-conducteurs |
| Type de construction de la balance | Balance bi-échelon |
| Unités de mesure | kg<br>lb |
| Fluage maximal (15 minutes) | 4 kg |
| Fluage maximal (30 minutes) | 8 kg |
| Unité préréglée | kg |
| Cellule de pesée type de construction | KELI SQB |

## Écran

| | |
|---|---|
| Écran type | LCD |
| Écran type | LCD |
| Écran rétroéclairage | oui |
| Écran hauteur de chiffres | 25 mm |

## Forme de construction

| | |
|---|---|
| Dimensions (L×P×H) | 1500×1500×108 mm |
| Dimensions afficheur (L×P×H) | 235×114×51 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 1500×1500 mm |
| Dimensions surface de pesée | 1500×1500 mm |
| Dimensions plateforme de pesée (L×P×H) | 1500×1500×108 mm |
| Matériau | acier, laqué |
| Matériau plateau de pesée | acier, revêtement par poudre |
| Matériau plateforme | acier, revêtement par poudre |
| Matériau boîtier de l‘écran | plastique |
| Matériau capteur(s) de charge | acier |
| Niveau à bulle | ✓ |
| Vis de nivellement réglables | ✓ |
| Longueur de câble | 5 m |
| Afficheur longueur de câble | 5 m |
| Longueur de câble de afficheur autorisée [Max] | 15 m |
| Construction de la plateforme | Surface lisse, soudée |
| Capteurs de charge - nombre | 4 |

## Fonctions

| | |
|---|---|
| Pesage de charges suspendues | Non |
| Fonction Hold | ✓ |
| Protection IP - plateforme | IP67 |
| Protection IP - capteur de charge | IP67 |
| Auto-Off intervalle(s)en fonctionnement sur bloc d’alimentation | sélectionnable |
| Fonction de tare | manuellement (une fois) |
| Nombre de touches pour l‘utilisation | 4 |

## Alimentation en énergie

| | |
|---|---|
| Alimentation fourni | Adaptateur secteur et fonction de pile (pile non incluse) |
| Bloc d’alimentation type | Bloc d’alimentation |
| Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |

# KERN **BIC 3T-3L**

Balance au sol haute résolution avec 2×3000 [d] et avec un excellent rapport qualité-prix

| | |
|---|---|
| Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option | EURO<br>AUS<br>UK<br>US |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max] | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A |
| Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max] | 9 V, 100 mA |
| Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation | Fiche creuse, intérieure négative, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,5 mm, longue 10 mm |
| Type de pile/accu | Alcalin (-manganèse) |
| Pile | 4×1.5 V AA |
| Connexion de la batterie | Pad + Ressort |
| Pile temps de chargement | 60 h |
| Pile/batterie connectée | non connecté, joint |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Température ambiante [Min] | -10 °C |
| Température ambiante [Max] | 40 °C |
| Humidité atmosphérique [Min] | 0 % |
| Humidité atmosphérique [Max] | 80 % |

## Homologation

| | |
|---|---|
| Sigle CE | ✓ |

## Services

| | |
|---|---|
| Numéro d‘article pour ajustage sur le lieu d’installation | 961-252 |
| Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS | 963-132 |
| Numéro d‘article pour certificat de conformité | 969-517 |

## Emballage & expédition

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 2 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 1550×1550×265 mm |
| Mode de livraison | Transporteur |
| Poids net env. | 155 kg |
| Poids brut env. | 180 kg |
| Poids d’expédition | 180 kg |

## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761193208 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD




### OPTION

