

## Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Nevětrané pouzdro řady ECS, šroubové zajištění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušnou čelní deskou. Barva: Černá (9005), šířka: 164 mm, výška: 176 mm, hloubka: 64 mm

### Vaše výhody

- Součást zařízení EnviroCase
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- S čelní deskou připevněnou k patici splňuje požadavky na stupeň krytí IP66/IP67
- Možnost montáže na stěnu, panel a tyč

### Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4055626381374

### Technické údaje

#### Vlastnosti výrobku

Typ	ECS-B-122X169-S-UV1-NV
Druh čís.	2230003
Provedení	Šroubový zámek
Způsob montáže	Montáž na stěnu nebo čelní desku. Montáž na tyč s příslušenstvím.

#### Rozměrové údaje

Výkres v měřítku	
Šířka [ w ]	164 mm
Výška [ h ]	176 mm
Hloubka [ d ]	64 mm

#### Údaje o materiálu

Barva (RAL)	černá (9005)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PC (polykarbonát)

# Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

## Technické údaje

### Podmínky okolí

<b>Teplota prostředí (provoz)</b>	-40 °C ... 100 °C
-----------------------------------	-------------------

### Údaje o desce plošných spojů

<b>Síla desek plošných spojů</b>	1,59 mm ... 2,36 mm
----------------------------------	---------------------

### Údaje o balení

<b>Jednotka balení</b>	5
<b>Pojmenování balících jednotek</b>	Kus

### Normy a předpisy

<b>Třída hořlavosti podle UL 94</b>	V0
-------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

<b>China RoHS</b>	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27180401
<b>eCl@ss 4.1</b>	27180401
<b>eCl@ss 5.0</b>	27180505
<b>eCl@ss 5.1</b>	27180505
<b>eCl@ss 6.0</b>	27180800
<b>eCl@ss 7.0</b>	27182702
<b>eCl@ss 8.0</b>	27182702
<b>eCl@ss 9.0</b>	27182702

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC001031
<b>ETIM 4.0</b>	EC001031
<b>ETIM 5.0</b>	EC000058
<b>ETIM 6.0</b>	EC001031
<b>ETIM 7.0</b>	EC001031

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 7.0901</b>	31261501
<b>UNSPSC 11</b>	31261501
<b>UNSPSC 12.01</b>	31261501
<b>UNSPSC 13.2</b>	31261501

## Příslušenství

### Šroubovací nástroj

## Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

### Příslušenství


SF-TXH 20X100 - 1200151



---

### Výkresy

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>