SAUTER **289-100**

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts de qualité pour une longue durée de vie



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de Newton)
Famille de produits	289

Système de mesure

Plage de mesure force [Max] (N)	1 N
Lecture force [d] (N)	0,01 N; 0,05 N
Protection de surcharge (% de [Max])	1%
Unités de mesure	N
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Directions de force	traction
Unité préréglée	N

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12,2×12,2 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	230×12,2×12,2 mm
Boîtier diamètre (Ø)	12,2 mm
Matériau boîtier	plastique
Longueur sans charge (l [Min])	230 mm
Longueur en charge (l [Max])	335 mm
Support de charge (force de traction)	Crochet

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de traction)	961-161O

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×26×17 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d’expédition	0,1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761190245
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO