
KERN **BIC-A01**

Rampe de montée, acier à revêtement de poudre, pour les modèles avec plateau de dimensions L×P×H 1000×1000×108 mm



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Rampe d‘accès

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	1000×1000×108 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	1000×1000×107 mm
Matériau	acier, revêtement par poudre
Matériau capteur(s) de charge	acier
Matériau	acier, revêtement par poudre

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-20 °C
Température ambiante [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1310×1035×130 mm
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	46 kg
Poids brut env.	50 kg
Poids d’expédition	50 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761193239
Classification REACH	pas de substances interdites