# KERN **OBB-A1474**

Oculaire (Ø 23,2 mm) : WF 16x /Ø 13 mm




## Pictogrammes

**STANDARD**




## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | Optics |
| Catégorie de produits | Instrument optique |
| Groupe de produit | Oculaire de microscope |

## Forme de construction

| | |
|---|---|
| Anti fungus | ✓ |

## Oculaire

| | |
|---|---|
| Oculaire profondeur de champ | WF |
| Point de vue | Standard |
| Oculaire magnification | 16x |
| Oculaire champ de vision | 13 mm |
| Oculaire diamètre | 23,2 mm |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Emballage & expédition

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 85×65×45 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,10 kg |
| Poids brut env. | 0,40 kg |
| Poids d’expédition | 0,4 kg |

## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761197497 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |