KERN **WTB 6K-3NM**

Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce à la protecion IP65 et à l’écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, homologation en option



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table avec protection IP
Famille de produits	WTB

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	1
Portée [Max]	6000 g
Lecture [d]	2 g
Reproductibilité	2 g
Linéarité	± 2 g
Poids minimal [Min]	40 g
Résolution	3.000
Plage de tare	5998 g
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	6 kg (M1)
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	2 g
Unités (si l‘appareil est évalué en termes de conformité)	g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	g
Unité préréglée	g
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	25 mm
Écran supplémentaire	20 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	286×316×126,5 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	286×316×126,5 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	263×203 mm
Dimensions surface de pesée	263×203 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Capteurs de charge - nombre	1

Fonctions

Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - dispositif complet	IP65
Protection IP - capteur de charge	IP65
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off intervalle(s)en fonctionnement sur bloc d’alimentation	3 min off 5 min 15 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK

KERN **WTB 6K-3NM**

Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce à la protecion IP65 et à l’écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, homologation en option

	US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	110 V - 230 V AC
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm
Type de pile/accu	Pb
Pile	pas de pile
Batterie	WTB-A01N
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	30 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	50 h
Batterie temps de chargement	12 h
Batterie en option	Batterie en option - interne

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Possibilité d‘évaluation de la conformité en usine	✓
Classe de précision	III
Échelon de vérification [e]	2 g

Services

Numéro d‘article pour ajustage sur le lieu d’installation	961-248
Numéro d‘évaluation de la conformité (homologacion)	965-228
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	963-128
Numéro d‘article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition


Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	395×340×205 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	4,0 kg
Poids d’expédition	5,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761151468
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

