

**CTEK XS 7000****7A**

TRANSPORTABEL BRUG ELLER FAST MONTERET CTEK XS 7000

XS 7000 er den perfekte 12V universallader. XS 7000 har ingen mode-knap - bare sæt stikket i stikkontakten og slut batterikablerne til, så kan opladningen begynde. Den er ideel til opladning af større batterier og er beregnet til enten transportabel brug eller fast montage.

Med XS 7000 får du forskellige funktioner som batteridiagnose, der viser, om et batteri kan modtage og holde en opladning, ud over den unikke vedligeholdelsesopladning.

XS 7000 er en fuldautomatisk 7-trins oplader, der oplader 12V-batterier med 7A fra 14-150Ah, og som er velegnet til vedligeholdelsesopladning op til 225Ah. Laderen er IP65-klassificeret (stænk- og støvtæt) og udviklet til at beskytte køretøjets elektronik. Den arbejder gnisfri og er beskyttet mod forkert polaritet og sikret mod kortslutning.

TEKNISKE DATA

LADESPÆNDING	14,4V
LADESTRØM	Maks. 7A
LADERTYPE	7-trins, fuldautomatisk opladningscyklus
BATTERITYPE	12 V bly/syre-batterier
BATTERIKAPACITET	14-150Ah, op til 225Ah til vedligeholdelse
ISOLERING	IP65 (stænk- og støvtæt)



Fuldautomatisk for optimal opladning



Til alle bly/syre-batterier



FULD OPLADET BATTERI
VEDLIGEHOLDELSOPLADNING



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



CTEK-OPLADNING

- DESULPHATION
SOFT START
- BULK
- ABSORPTION, **KLAR TIL BRUG**
ANALYSE
- FLOAT, **FULDT OPLADET**
PULSE, **VEDLIGEHOLDESESOPLADNING**



- Fuldautomatisk opladning og vedligeholdelse i 7 trin maksimerer batteriets levetid og ydelse
- Takket være de mange former for tilbehør er det nemt at bruge den samme oplader til flere batterier
- Vandtæt, så løsningen kan klare problemet, selvom det regner eller sner
- Patenteret vedligeholdelsesopladning giver en unik kombination af maksimal levetid og ydelse
- Patenteret afsulfatering, der forlænger batteriets levetid
- Ingen gnister, sikret mod kortslutning og polvendning for problemfri anvendelse
- Automatisk registrering af slutningen på batteriernes levetid, så man undgår uønskede overraskelser

KLAR TIL BRUG



Tabellen viser den anslåede tid for opladning af tomme batterier til 80 % opladning.

BATTERISTØRRELSE (Ah)	TID TIL 80 % OPLADET
14	2 t
50	6 t
100	11 t
150	17 t

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-ladere. Sikkerhed, enkelhed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 60 lande i hele verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter.

Kontakt kundesupport: info@ctek.com

