
Fiche technique | Numéro d'article: 2202-1201

Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®


www.wago.com/2202-1201



RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Couleur:





Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	8 kV
Courant	24 A
Courant de référence 2	32 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Approvals per UL 1059

Tension de référence UL (Use Group B)	600 V
Courant de référence UL (Use Group B)	20 A
Tension de référence UL (Use Group C)	600 V
Courant de référence UL (Use Group C)	20 A

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Push-in Poussoir Outil de manipulation
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Section nominale :	2,5 mm²
Conducteur rigide	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Conducteur souple	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de	0,75 mm² / 18 AWG
Longueur de dénudage	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch
Nombre total des points de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
nombre des niveaux	1
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	5,2 mm / 0.205 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	32,9 mm / 1.295 inch
Profondeur	48,5 mm / 1.909 inch

Données mécaniques

Mode de construction	type horizontal
Type de montage	Rail 35
Niveau de marquage	Marquage central/latéral

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Poids	5.372 g

Dates commerciales

Type d'emballage	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143713542
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Ex-approbations

Logo	Approbation	Nom du certificat
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	4788241183
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	PTB 18 ATEX 1005 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
	IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IECEx PTB 18.0012U (Ex eb IIC Gb and EX eb I Mb)

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7665
	CSA DEKRA Certification B.V.	70173745
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	71-102876

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat

	cURus Underwriters Laboratories Inc.	4788227146

Produits correspondants

End plate

	**N° art.: 2002-1291** Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm	www.wago.com/2002-1291
	**N° art.: 2002-1292** Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm	www.wago.com/2002-1292
	**N° art.: 2002-1293** Séparateur; épaisseur 2 mm; en saillie	www.wago.com/2002-1293
	**N° art.: 2002-1294** Séparateur; épaisseur 2 mm; en saillie	www.wago.com/2002-1294

Protective Warning Marker

	**N° art.: 2002-115** Obturateur de protectionavec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes	www.wago.com/2002-115

tools

	**N° art.: 210-658** Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (3,5 x 0,5) mm; court; Coudé	www.wago.com/210-658
	**N° art.: 210-720** Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm	www.wago.com/210-720


Jumper

	**N° art.: 2002-400** Contact de pontage horizontal pour pontage continu; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-400
	**N° art.: 2002-402** Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-402
	**N° art.: 2002-402/000-005** Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-402/000-005
	**N° art.: 2002-402/000-006** Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-402/000-006
	**N° art.: 2002-403** Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-403
	**N° art.: 2002-403/000-005** Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-403/000-005

	**N° art.: 2002-403/000-006** Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-403/000-006
	**N° art.: 2002-404** Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-404
	**N° art.: 2002-404/000-005** Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-404/000-005
	**N° art.: 2002-404/000-006** Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-404/000-006
	**N° art.: 2002-405** Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-405
	**N° art.: 2002-405/000-005** Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-405/000-005
	**N° art.: 2002-405/000-006** Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-405/000-006
	**N° art.: 2002-405/011-000** Contact de pontage en étoile; isolé; 3 pôles (1-3-5); IN = IN borne	www.wago.com/2002-405/011-000
	**N° art.: 2002-406** Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-406
	**N° art.: 2002-406/000-005** Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-406/000-005
	**N° art.: 2002-406/000-006** Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-406/000-006
	**N° art.: 2002-406/020-000** Contact de pontage sous forme de triangle; isolé; 1-2 3-4 5-6; IN = IN borne	www.wago.com/2002-406/020-000
	**N° art.: 2002-407** Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-407
	**N° art.: 2002-407/000-005** Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-407/000-005
	**N° art.: 2002-407/000-006** Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-407/000-006
	**N° art.: 2002-408** Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-408

	**N° art.: 2002-408/000-005** Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-408/000-005
	**N° art.: 2002-408/000-006** Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-408/000-006
	**N° art.: 2002-409** Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-409
	**N° art.: 2002-409/000-005** Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-409/000-005
	**N° art.: 2002-409/000-006** Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-409/000-006
	**N° art.: 2002-410** Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-410
	**N° art.: 2002-410/000-005** Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-410/000-005
	**N° art.: 2002-410/000-006** Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-410/000-006
	**N° art.: 2002-423** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-423
	**N° art.: 2002-423/000-005** Contact de pontage horizontal pour pontage continu; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-423/000-005
	**N° art.: 2002-423/000-006** Contact de pontage horizontal pour pontage continu; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-423/000-006
	**N° art.: 2002-433** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-433
	**N° art.: 2002-434** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 4; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-434
	**N° art.: 2002-435** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 5; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-435
	**N° art.: 2002-436** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 6; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-436
	**N° art.: 2002-437** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 7; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-437
	**N° art.: 2002-438** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 8; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-438

	**N° art.: 2002-439** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 9; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-439
	**N° art.: 2002-440** Peigne de pontage; isolé; de 1 à 10; Courant nominal 25 A	www.wago.com/2002-440
	**N° art.: 2002-472** Ponts intercalables; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-472
	**N° art.: 2002-473** Ponts intercalables; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-473
	N° art.: 2002-473/011-000 Pont intercalable précâblé; isolé; 2 pôles (1-3); Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	www.wago.com/2002-473/011-000
	**N° art.: 2002-474** Ponts intercalables; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-474
	**N° art.: 2002-475** Ponts intercalables; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-475
	N° art.: 2002-475/011-000 Pont intercalable précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	www.wago.com/2002-475/011-000
	**N° art.: 2002-476** Ponts intercalables; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-476
	**N° art.: 2002-477** Ponts intercalables; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-477
	**N° art.: 2002-477/011-000** Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	www.wago.com/2002-477/011-000
	**N° art.: 2002-478** Ponts intercalables; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-478
	**N° art.: 2002-479** Ponts intercalables; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-479
	N° art.: 2002-479/011-000 Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7-9; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	www.wago.com/2002-479/011-000
	**N° art.: 2002-480** Ponts intercalables; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-480
	**N° art.: 2002-481** Ponts intercalables; isolé; 11 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-481
	N° art.: 2002-481/011-000 Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7-9-11; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	www.wago.com/2002-481/011-000

	**N° art.: 2002-482** Ponts intercalables; isolé; 12 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	www.wago.com/2002-482
	**N° art.: 2006-499** Contact de pontage réducteur; isolé; de 6/4 mm² a 4/2,5/1,5 mm²; Courant nominal 32 A	www.wago.com/2006-499
	**N° art.: 2009-412** Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 60 mm; Section du conducteur 1,5 mm²; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	www.wago.com/2009-412
	**N° art.: 2009-414** Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 110 mm; Section du conducteur 1,5 mm²; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	www.wago.com/2009-414
	**N° art.: 2009-416** Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 250 mm; Section du conducteur 1,5 mm²; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	www.wago.com/2009-416
	**N° art.: 2016-499** Contact de pontage réducteur; isolé; de 16/10 mm² à 10/6/4/2,5 mm²; Courant nominal 57 A	www.wago.com/2016-499
	**N° art.: 210-103** Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	www.wago.com/210-103
	**N° art.: 210-123** Chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	www.wago.com/210-123

Carrier rail

	**N° art.: 210-112** Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm	www.wago.com/210-112
	**N° art.: 210-113** Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-113
	**N° art.: 210-114** Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-114
	**N° art.: 210-115** Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm	www.wago.com/210-115
	**N° art.: 210-118** Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-118
	**N° art.: 210-196** Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-196
	**N° art.: 210-197** Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-197
	**N° art.: 210-198** Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	www.wago.com/210-198

Insulation stop

	**N° art.: 2002-171** Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm²; 5 pièces/bande	www.wago.com/2002-171

	**N° art.: 2002-172** Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm²; 5 pièces/bande	www.wago.com/2002-172

ferrule

	**N° art.: 216-241** Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-241
	**N° art.: 216-242** Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-242
	**N° art.: 216-243** Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-243
	**N° art.: 216-244** Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-244
	**N° art.: 216-246** Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-246
	**N° art.: 216-262** Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-262
	**N° art.: 216-263** Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-263
	**N° art.: 216-264** Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm² / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-264
	**N° art.: 216-266** Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm² / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90	www.wago.com/216-266

General accessories

	**N° art.: 2002-880/1000-411** Module à diodes; avec diode 1 N 4007 en tant que diode de roue libre; Largeur 10,4 mm; Température de fonctionnement 85°C max.	www.wago.com/2002-880/1000-411
	**N° art.: 2002-880/1000-541** Module LED	www.wago.com/2002-880/1000-541
	**N° art.: 2002-880/1000-542** Module LED	www.wago.com/2002-880/1000-542
	**N° art.: 2002-880/1000-836** Module LED	www.wago.com/2002-880/1000-836

plug

	**N° art.: 2002-880** Boîtiers vides; Largeur 10,4 mm; 2 pôles; typ. 4	www.wago.com/2002-880

Marking accessories

	**N° art.: 2002-161** Bandes de marquage	www.wago.com/2002-161
	**N° art.: 2009-110** Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-110
	**N° art.: 2009-115** WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115
	**N° art.: 2009-115/000-002** WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-002
	**N° art.: 2009-115/000-006** WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-006
	**N° art.: 2009-115/000-007** WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-007
	**N° art.: 2009-115/000-012** WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-012
	**N° art.: 2009-115/000-017** WMB-Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-017
	**N° art.: 2009-115/000-023** WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-023
	**N° art.: 2009-115/000-024** WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-115/000-024
	**N° art.: 2009-145** Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145
	**N° art.: 2009-145/000-002** Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-002
	**N° art.: 2009-145/000-005** Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-005
	**N° art.: 2009-145/000-006** Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-006
	**N° art.: 2009-145/000-007** Mini-WSB Inline; vierge; 1700 étiquettes Mini-WSB (5 mm) sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM	www.wago.com/2009-145/000-007

	**N° art.: 2009-145/000-012** Mini-WSB Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-012
	**N° art.: 2009-145/000-023** Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-023
	**N° art.: 2009-145/000-024** Mini-WSB Inline; sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/2009-145/000-024
	**N° art.: 2009-191** Porte-étiquettes de groupe	www.wago.com/2009-191
	**N° art.: 2009-192** Porte-étiquettes de groupe	www.wago.com/2009-192
	**N° art.: 2009-193** Porte-étiquettes de groupe	www.wago.com/2009-193
	**N° art.: 2009-198** Adaptateur	www.wago.com/2009-198
	**N° art.: 248-501** Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	www.wago.com/248-501
	**N° art.: 248-501/000-002** Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-002
	**N° art.: 248-501/000-005** Carte de repérage mini WSB; en carte; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-005
	**N° art.: 248-501/000-006** Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-006
	**N° art.: 248-501/000-007** Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-007
	**N° art.: 248-501/000-012** Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-012
	**N° art.: 248-501/000-017** Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-017
	**N° art.: 248-501/000-023** Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-023
	**N° art.: 248-501/000-024** Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/248-501/000-024

	N° art.: 793-501 Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501
	**N° art.: 793-501/000-002** Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-002
	**N° art.: 793-501/000-005** Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-005
	**N° art.: 793-501/000-006** Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-006
	**N° art.: 793-501/000-007** Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-007
	**N° art.: 793-501/000-012** Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-012
	**N° art.: 793-501/000-017** Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-017
	**N° art.: 793-501/000-023** Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-023
	**N° art.: 793-501/000-024** Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-501/000-024
	N° art.: 793-5501 Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501
	**N° art.: 793-5501/000-002** Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-002
	**N° art.: 793-5501/000-005** Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-005
	**N° art.: 793-5501/000-006** Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-006
	**N° art.: 793-5501/000-007** Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-007
	**N° art.: 793-5501/000-012** Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-012

	**N° art.: 793-5501/000-017** Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-017
	**N° art.: 793-5501/000-023** Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-023
	**N° art.: 793-5501/000-024** Carte de repérage WMB; en carte; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable	www.wago.com/793-5501/000-024

check

	**N° art.: 2002-511** Connecteur modulaire TOPJOB® S; modulaires; pour fentes de pontage; 1 pôle	www.wago.com/2002-511
	**N° art.: 2002-549** Module vide; modulaires; pour sauter p.ex. des bornes pontées	www.wago.com/2002-549
	**N° art.: 2002-552** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 2 pôles	www.wago.com/2002-552
	**N° art.: 2002-553** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 3 pôles	www.wago.com/2002-553
	**N° art.: 2002-554** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 4 pôles	www.wago.com/2002-554
	**N° art.: 2002-555** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 5 pôles	www.wago.com/2002-555
	**N° art.: 2002-556** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 6 pôles	www.wago.com/2002-556
	**N° art.: 2002-557** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 7 pôles	www.wago.com/2002-557
	**N° art.: 2002-558** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 8 pôles	www.wago.com/2002-558
	**N° art.: 2002-559** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 9 pôles	www.wago.com/2002-559
	**N° art.: 2002-560** Connecteur femelle TOPJOB® S; pour fentes de pontage; 10 pôles	www.wago.com/2002-560
	**N° art.: 2002-611** Module de fiche de contrôle type L pour TOPJOB® S; modulaires; 1 pôle	www.wago.com/2002-611
	**N° art.: 2002-649** Module vide TOPJOB® S; modulaires; pour sauter p.ex. des bornes pontées	www.wago.com/2002-649
	**N° art.: 2009-174** Adaptateur de test; pour fiche de test Ø 4 mm; pour tester les bornes sur rail TOPJOB®S	www.wago.com/2009-174
	**N° art.: 2009-182** Prise de test; pour max. 2,5 mm²; pour le raccordement sans outil des conducteurs de contrôle individuels de 0,08	www.wago.com/2009-182

Téléchargements

Documentation

Bid Text

2202-1201	Aug 15, 2018	DOCX 15,0 kB	Téléchargement

smartDATA

CAD data

3D Download 2202-1201	URL	Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
~~Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20~~
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.