

Labels for komponent, laser

Helatag 1101 (hvid)

En serie af højkvalitets materialer og labels som kan udskrives på standard kontor laser printere. Ideel for udskrift af højtopløselig tekst, stregkoder og logoer i lavt til medium antal.

TagPrint Pro software leveres med alle labels installeret. Det er let at designe labels, vælg indbygget grafik eller indlæs dine egen og tilføj data fra ERP system eller standard office programmer som excel. Stregkoder fremstilledes med et par klik.


Egenskaber og fordele

- Hvide labels for komponent mærkning
- Skarp og klar tekst, stregkoder og grafik
- Afrundede hjørner giver ekstra klæbestyrke
- Let og effektivt label design og udskrift med TagPrint Pro label software
- PDF skabeloner tilgængelig på www.HellermannTyton.dk for dem der ønsker at anvende MS Word
- Klar beskyttelsesboks for at beskytte labels optimalt



Helatag laserlabels letter mærkning af komponenter.

MATERIALE	Type 1101, Polyester (PET), hvid (WH)
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Hærdetemperatur	fra 0 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (µ)	60 µm
Materiale kemiske egenskaber	Gode resistens egenskaber overfor sprit, benzin, opløsningsmidler, UV lys og batteri syrer.
Godkendelse	UL-godkendt



TYPE	B (W)	H (H)	Labels pr. ark	Ark pr. pakke	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG156LA4-1101-WH	10,2	10,2	532 Stk.	19 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294544	594-81101
TAG122LA4-1101-WH	15,0	9,0	372 Stk.	27 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294322	594-31101
TAG120LA4-1101-WH	15,2	6,4	528 Stk.	19 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294292	594-11101
TAG11LA4-1101-WH	16,5	5,1	605 Stk.	17 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294278	594-01101
TAG154LA4-1101-WH	17,0	9,0	341 Stk.	30 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294506	594-61101
TAG124LA4-1101-WH	19,0	11,0	260 Stk.	20 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026300061	594-11017
TAG13LA4-1101-WH	19,1	6,4	440 Stk.	23 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294438	594-41101
TAG121LA4-1101-WH	20,0	8,0	315 Stk.	32 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294407	594-21101
TAG155LA4-1101-WH	25,4	8,5	231 Stk.	22 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294513	594-71101
TAG15LA4-1101-WH	25,4	12,7	154 Stk.	33 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026294551	594-91101
TAG162LA4-1101-WH	38,1	12,7	110 Stk.	23 Stk.	2.500 Stk.	Hvid (WH)	4031026294575	594-11010

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.