SIEMENS

Datenblatt BVP:034259

BD01-E EINSPEISEKASTEN



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Einspeisekasten für Schienenverteilersystem BD01
Betriebsspannung / bei AC	
● bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
● bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	400 V
● bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
● minimal	50 Hz
● maximal	60 Hz
Betriebsstrom	
● für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	100 A
● für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	100 A
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / im Einspeisekasten	
● minimal	6 mm²
● maximal	50 mm²
Mechanischer Aufbau	
Höhe	104 mm
Breite	150 mm
Länge	260 mm
Befestigungsart	Decke / Wand
Material / der Stromschiene	Kupfer

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:034259
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:034259
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:034259
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens