



## Sikkerhedslabel, termo transfer print

### Helatag 1203 (sølv)

Rivfast sikkerhedslabel til komponent opmærkning.


#### Egenskaber og fordele

- Rivfast sikkerhedslabel der efterlader en overflade som bevis på, at labelen er fjernet
- Entydig og sikker opmærkning af udstyr
- Printer labels med kundens unikke referencer
- Brug tekst, grafik og strekkoder
- Fremragende udskrifter med TT822OUT farvebånd
- Udskriv med TT4000+, TT430 for bedste resultat
- Let labeldesign med TagPrint Pro software



Tydelig spor efter manipulering.

<b>MATERIALE</b>	Type 1203, Polyester (PET), sølv mat (SR), rivfast
<b>Driftstemperatur</b>	-40 °C til +120 °C
<b>Hærdetemperatur</b>	fra +7 °C
<b>Lim</b>	Akryl
<b>Folie tykkelse (μ)</b>	53 μm
<b>Materiale kemiske egenskaber</b>	Resistent overfor alkohol, de fleste olier og smøremidler, benzin, kølervæske, bremsevæske og orgniske opløsningsmidler.
<b>Anbefalet farvebånd</b>	TT822OUT
<b>Godkendelse</b>	CSA, UL-godkendt



TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG71TD6-1203-SR	12,7	11,1	101,6	6 Stk.	15.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296821	596-71120
TAG15TD3-1203-SR	25,4	12,7	85,1	3 Stk.	7.500 Stk.	Sølv (SR)	4031026295633	596-51203
TAG27TD2-1203-SR	38,1	19,1	85,1	2 Stk.	2.500 Stk.	Sølv (SR)	4031026295893	596-71203
TAG67TD2-1203-SR	38,1	31,8	85,1	2 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296678	596-67120
TAG73TD1-1203-SR	50,8	25,4	55,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296937	596-73120
TAG66TD1-1203-SR	50,8	36,5	56,8	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296623	596-66120
TAG68TD1-1203-SR	63,5	25,4	69,0	1 Stk.	2.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296722	596-68120
TAG63TD1-1203-SR	63,5	38,1	70,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296494	596-63120
TAG76TD1-1203-SR	63,5	50,8	70,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv (SR)	4031026295275	596-76120
TAG62TD1-1203-SR	76,2	50,8	82,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv (SR)	4031026296456	596-21203
TAG64TD1-1203-SR	88,9	36,5	95,0	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026296548	596-64120
TAG98TD1-1203-SR	101,0	160,0	105,0	1 Stk.	250 Stk.	Sølv (SR)	4031026295237	596-98120
TAG97TD1-1203-SR	101,6	74,0	106,0	1 Stk.	500 Stk.	Sølv (SR)	4031026295220	596-97120

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.