



Selvaminerende laser, laser

HelaTag 1105 (hvid-transparent)

Specielt udviklet materiale til labels, der skal rulles omkring kabler og ledninger. Den formbar struktur på labelen sikrer, at når først labelen er monteret på ledningen, bliver den på plads. De afrundede hjørner giver bedre klæbeevne end skarpe hjørner. Teksten er printet på det hvide tekstfelt. Det placeres om kablet og den klare del rulles omkring ledningen og dækker teksten. Dette giver fremragende beskyttelse mod slid og støv.

TagPrint Pro label software leveres med alle vores labelformater installeret. Design af labels er enkelt. Vælg indbygget grafik eller indlæs dit eget og tilføj data fra ERP system eller standard office programmer som Excel. Stregkoder oprettes med få klik.


Egenskaber og fordele

- Selvaminerende labels i høj kvalitet
- Velegnet til opmærkning af kabler og ledninger
- Laminering giver fremragende beskyttelse mod fugt og mekanisk slid
- Afrundede hjørner giver ekstra klæbeevne
- Standard materiale (23 μ) til standard labels
- Enkel og let labeldesign og udskrift med TagPrint Pro software
- PDF skabeloner tilgængelig på www.HellermannTyton.dk hvis du ønsker at anvende MS Word
- Klar beskyttelsesboks beskytter labels



Laminering af mærket giver lang holdbarhed.

MATERIALE	Type 1105, Polyester (PET), hvid transparent (WH/CL) selvaminerende
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Hærdetemperatur	fra +5 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (μ)	50 μ m
Materiale kemiske egenskaber	Resistent overfor alkohol, benzin, rengøringsmidler, butanol og batterisyre.



Anvend vores printer program TagPrint Pro, så undgår du problemer ved udprintningen, se side 489. For mere enkle applikationer kan du anvende vores MS-Word designet skabeloner, som du kan downloade fra www.HellermannTyton.com (downloads).

TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	B (W)	H (H)	H (H2)	Labels pr. ark	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG138LA4-1105-WHCL	11,8	23,6	38,1	19,1	93,1	15 Stk.	500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294452	594-13876
TAG139LA4-1105-WHCL	18,2	36,4	38,1	25,4	139,7	10 Stk.	500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294469	594-13976

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.