

Rallonge Secteur IEC C19 vers IEC C20, rouge, 2m

N° Art.: 30124

Description

Les câbles secteur LINDY sont parfaits pour des environnements professionnels (studios d'enregistrement, salles serveurs, etc) et privés. Les câbles sont disponibles en différentes couleurs afin d'organiser au mieu vos baies serveurs ou de brassage.
Grâce à sa forte résistance aux températures de -10 à +70 °C, ce câble peut être utilisé dans des lieux non climatisés.

Détails techniques

- Connecteur A: IEC C19
- Connecteur B: IEC C20
- Type de câble: H05-VVF 3G * 1,50mm²
- Nombre de conducteurs: 3
- Section des conducteurs: 1,50mm²
- Disponible dans les longueurs de: 1 à 3m
- Température de fonctionnement: -10 à 70°C
- Température de stockage: -25 à 70°C
- Couleur: rouge
- Garantie 10 ans

Note: réservé à un usage en intérieur !

© LINDY 2019