manhattan-products.com

Diviseur/Switch HDMI bidirectionnel 2 ports 4K

4K@30Hz, alimentation HDMI, noir
Part No.: 207850

Caractéristiques:

- Duplique un signal numérique audio/vidéo Ultra-Haute-Definition (UHD) vers l'un des deux écrans UHD HDMI, ou permet de basculer entre deux sources sur un même écran
- Résolution 4K à 30 Hz, vidéo 3D intégrale et technologie Deep Color
- Bouton-poussoir très pratique, qui permet de rapidement choisir le ou les écran(s) en mode splitter, ou de choisir la ou les source(s) en mode switch
- upporte la bande passante d'amplificateur vidéo jusqu'à 340 MHz et 3,4 Gb/s par canal (10 Gb/s au total) pour des écrans 4Kx2K
- Supporte la technologie "deep color" 36-bit (12-bits par canal), et sYCC Color Space
- Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio, le son Surround 7.1, Dolby TrueHD et LPCM 8 canaux non compressé
- Compatibile HDCP
- Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boîtiers décodeurs, les récepteurs satellite et autres périphériques ; permet aussi de capturer des images de gameplay apparaissant à l'écran
- Plug and play
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• HDCP 1.4
• CTS 1.4b
• CE
• FCC
• RoHS2

Général
• Gamme source vers diviseur et source vers écran : jusqu'à 5 m
• Positions du bouton interrupteur : haut (connecte le port 1), bas (connecte le port 2)
• Consommation : 100 mA

Connexions
• 1 HDMI femelle (entrée/sortie)
• 2 HDMI femelle (entrée/sortie)

Entrée/sortie de signal
• Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V p-p
• Signal DDC d'entrée : 5 V p-p (TTL)
• Maximum de la gamme lien simple : résolution 3840x2160 à 30 Hz et 4096x2160 à 24

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

Hz
• Signal vidéo de sortie : HDMI 1.4, HDCP 1.4

Résolutions vidéo prises en charge
• DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 30 Hz

Caractéristiques physiques
• Voyants DEL : alimentation et connexion du port
• Bouton contrôle
• Dimensions : 49 x 52 x 20 mm
• Poids : 0,1 kg
• Boîtier : métal

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Température de stockage : -20 – 60 °C
• Humidité de fonctionnement : 0 – 96 %

Contenu du pack
• Diviseur/Switch HDMI bidirectionnel 2 ports 4K
• Guide d'installation rapide



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.