

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme

	Parametre	Parameter eller værdi og præcisering			Enhed
1.	Leverandørens navn eller varemærke	Denver			
	Leverandørens adresse	Denver A/S, Omega, Soef- ten 5A, 8382 Hinnerup, DK			
2.	Modellens identifikationskode	PFF-1543LW			
3.	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)	D			
4.	Effektforbrug i tændt tilstand i SDR	7,8			W
5.	Energieffektivitetsklasse i højt dynamikområde (HDR)	ikke relevant			
6.	Effektforbrug i tændt tilstand i HDR, hvis gennem- ført	ikke relevant			W
7.	Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant	0,1			W
8.	Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant	0,1			W
9.	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant	1,5			W
10.	Elektronisk skærmmkategori	Andet			
11.	Størrelsesforhold	16	:	9	
12.	Skærmopløsning	1 920	x	1 080	pixels
13.	Skærmdiagonal	39,5			cm
14.	Skærmdiagonal	16			tom- mer
15.	Synligt skærmareal	6,7			dm ²
16.	Anvendt panelteknologi	LED LCD			
17.	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	Nej			
18.	Stemmegenkendelsessensor	Nej			
19.	Tilstedeværelsessensor	Nej			
20.	Opdateringsfrekvens (standard)	60			Hz
21.	Garanteret minimums adgang til softwareopdaterin- ger (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)	-			År
22.	Garanteret minimums adgang til reservedele (fra da- toen for, hvornår produktet blev taget ud af omsæt- ning)	-			År
23.	Garanteret minimums adgang til produktsupport	-			År
	Mindstevarigheden af den almindelige garanti, som leverandøren tilbyder	-			År
24.	Strømforsyningstype	Ekstern			
25.	Ekstern strømforsyning (ikke standard og leveret med produktet)				
	i	-			

	<i>ii</i>	Indgangsspænding	-	V
	<i>iii</i>	Udgangsspænding	-	V
26.	Standardiseret ekstern strømforsyning (standard, hvis ikke leveret med produktet)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Påkrævet udgangsspænding	-	V
	<i>iii</i>	Påkrævet strømstyrke (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Påkrævet frekvens	-	Hz

Model placed on the Union market from 05/04/2024.



EPREL registration number: 1947353

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1947353>

Supplier: Denver A/S (Importer)

Website: www.denver.eu

Customer care service:

Name: Denver A/S

Website: www.denver.eu

Email: contact.hq@denver.eu

Phone: +4586226100

Address:

Omega, Soefte 5A
8382 Hinnerup
Danmark