Fiche de données

Ethernet industriel
IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câble fibre optique

Informations générales de commande

Type	IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X
Référence	1433950030
Version	Câble de brassage, double attache incluse, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 3 m
GTIN (EAN)	4050118242676
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	3 m	Longueur (pouces)	0,118 inch
Poids net	35 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement	-20 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Normes

Norme de connecteur	CEI 61754-20

Constitution du câble

Diamètre de la gaine	2,0 * 4,1 mm	Diamètre du c#9cur	9 µm
Constitution de câble	ZIPCORD	Désignations normalisées	I-V(ZN)H
Matériau de la gaine	LSZH	Couleur de la gaine	jaune

Fibre optique

Atténuation	≤0,4 dB/km à 1310 nm	Type de fibre	Unimodal, OS 2

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Rayon de courbure, min., unique	20 mm	Rayon de courbure min, multiple	40 mm
Halogène	Non		

mâle

Connecteur à droite	LC-Duplex IP 20	Connecteur à gauche	LC-Duplex IP 20

Classifications

ETIM 5.0	EC000034	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-18-03	eClass 7.1	27-06-18-03
eClass 8.1	27-06-18-03	eClass 9.0	27-06-10-03
eClass 9.1	27-06-10-03		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Date de création 28 mai 2019 19:55:17 CEST

Ethernet industriel
IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin détaillé

