

# INSAFE **ORIGIN**

Autonomer Rauchmelder



## INSAFE VORTEILEN

### ■ SICHERHEIT

- > Rauchmelder der neuesten Generation mit modernster Technologie
- > Qualität und Zuverlässigkeit: jedes Rauchmelderexemplar wird vor Auslieferung im Werk individuell und 100%ig getestet.

### ■ DESIGN

- > Es dürfte kaum eine Wohnung geben, in die sich der diskrete INSAFE Origin Rauchmelder nicht harmonisch eingliedert
- > Schlank, diskret, elegant: INSAFE ist 3 cm schlank

### ■ AUTONOMIE

- > Fast keine Wartung erforderlich: die fest eingebaute Lithiumbatterie hält garantiert 10 Jahre
- > INSAFE Origin Gesamtkosten über 10 Jahre geringer als die der meisten Rauchmelder auf dem Markt



Die Langlebensdauerbatterie hält 10 Jahre \*

# INSAFE ORIGIN

## Autonomer Rauchwarnmelder

### ■ TECHNISCHE DATEN

#### Funktionsprinzip

- > Fotoelektrischer Rauchwarnmelder
- > Optischer Lichtstreuung-Rauchmelder (Tyndall Effekt)

#### Stromversorgung

- > Integrierte, versiegelte 3 V Lithiumbatterie

**Batterie/Rauchmelder-Lebensdauer** : 10 Jahre \*

**Schalleistungspegel** : > 85 dB in 3 m

### ■ ABMESSUNGEN UND GEWICHT

**Abmessungen**: 105 mm x 105 mm x 30 mm (LxBxH)

**Gewicht**: 125 g (mit Batterie und Montagesockel)

#### Benutzung

- > In Wohn- und Schlafzimmern
- > Betriebstemperaturbereich: + 4 bis + 45 °C
- > Zul. rel. Luftfeuchte: 10 bis 95%

**Anbringung**: Decken- oder Wandmontage

**Funktionskontrolle**: Rote LED Blinkleuchte

**Insektenfest**: Kein Fehlalarm bei Insektenbefall



### ■ FUNKTIONEN

#### Hauptfunktionen

- > Alarm
- > Batteriespannungswarnung
- > Manueller Funktionstest

#### Zusatzfunktionen

- > Rauchmelder Fernbedienung
- > Automatischer Funktionstest (alle 45 s)
- > Betriebsdauer Anzeige
- > Manuelle Pausenschaltung des Rauchmelders (10 Min)
- > Alarmpausierung bei zu niedriger Batteriespannung (8 Stunden)

#### Einfache Benutzung

Einknopfbedienung für alle Funktionen

### ■ PRODUKTBEZEICHNUNG

INSAFE Origin

### ■ PACKUNGSINHALT

- > 1 INSAFE Rauchwarnmelder
- > 2 Schrauben und Nylon-Mauerdübel
- > 1 Gebrauchsanweisung

### ■ ZERTIFIZIERUNG

EG-Zertifikat

### ■ NORMEN

EN 14604

### ■ GARANTIE

5 Jahre



**ÖKODESIGN**

Ein Beitrag zum Umweltschutz

Bereits bei der INSAFE Rauchmelderentwicklung wurde verringerte Umweltbelastung berücksichtigt.

**> 10 Jahre Batterie-Lebensdauer** = 60 Mal weniger Abfälle

Die 3 Volt INSAFE Batterie wiegt nur 8 g und hält 10 Jahre.

In 10 Jahren verbraucht ein klassischer Rauchmelder vergleichsweise 10 Alkalibatterien (9V), die 48g wiegen.

\* Batterie ist im Gerät eingebaut, siehe Betriebsanleitung

nexelec

www.insafe.fr

D 190-C\_DE

Designed in France  
Made in Europe

CE  
EN 14604 : AC 2008