

AREXX TEMPLOGGER SENSOREN DATEN

TL-3TSN Standard Sensor

Reichweite; 50 meter (100 meter Freifeld)

Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .

Abm (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-33MN MINI Sensor, wasserfest

Reichweite; 25 meter (50 meter Freifeld)

Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .

Abm. (\varnothing xH in mm); 33x11

TSN-EXT44

Sensor mit externer Temperatur Fühler

Transmitting range; 90 meter (180 meter Freifeld)

Measurement range; -30 to +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .

Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65

Kabel Lange; 75 cm

TSN-50E Sensor größere Reichweite

Reichweite; 90 meter (180 meter Freifeld)

Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .

Size (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-TH70E Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Reichweite; 90 meter (180 meter Freifeld)

Bereich; -40 bis +120 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$.

Relative Feuchte 0 bis 100% RH, ± 4.5 % RH

Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-CO₂ ind Sensor CO2 Indikator

Reichweite; 50 meter (100 meter Freifeld)


Bereich; 400 ppm to 90% CO₂ ± 10 %

Kondition; 10 - 30 Grad Celsius und 15- bis 80% RH Feuchte

Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65



TSN-33MN Temploggersensor

*Battery placement
Batterie Wechsel*



Sensoren

Für drahtloses
USB Multi-Logging
System TL-500



TL-3TSN

Standard Sensor

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (WxTxH)

50 m. (Freifeld: 100 m.)
-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°
2 St. Micro-Batterien (AAA)
58x21x65 mm



TSN-50E

Größere Reichweite

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (WxTxH)

90 m. (Freifeld: 180 m.)
-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°
2 St. Micro-Batterien (AAA)
58x21x65 mm



TSN-TH70E

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (WxTxH)

90 m. (Freifeld: 180 m.)
-40 bis +120 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$.
Relative Feuchte 0 bis 100% RH, ± 4.5 % RH
2 St. Micro-Batterien (AAA)
58x21x65 mm



TSN-EXT44

Externer Temperaturfühler

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (WxTxH)
Kabellänge

90 m. (Freifeld: 180 m.)
-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°
2 St. Micro-Batterien (AAA)
58x21x65 mm
750 mm



TSN-33MN

MINI Sensor, wasserfest

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (\varnothing xH)

25 m. (Freifeld: 50 m.)
-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°
1 St. Lithium-Knopfzelle CR2020 oder CR2032
33x11 mm