Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le cadre, issu d'une pièce unique, est simple et rapide à monter. Il est composé de plastique renforcé à la fibre de verre aux dimensions stables. Le joint en mousse captive garantit une étanchéité se niveau IP66 selon la norme EN 60529, même sur les surfaces peintes ou brutes.

Informations générales de commande

Type	CABTITE FRL 4-1 BK
Référence	2584260000
Version	Cadre de fixation, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 11.3 mm, Largeur: 68.8 mm, Profondeur: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616200
Cdt.	10 pièce(s)

Cabtite (système d'entrée de câbles)
CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	80 mm	Longueur (pouces)	3,15 inch
Largeur	68,8 mm	Largeur (pouces)	2,709 inch
Hauteur	11,3 mm	Hauteur (pouces)	0,445 inch
Hauteur version la plus basse	11,3 mm	Profondeur	11,3 mm
Profondeur (pouces)	0,445 inch	Cote de fixation largeur	32 mm
Cote de fixation hauteur	58 mm	Poids net	22,88 g
Diamètre	5,5 mm		

Informations générales

Couple de serrage	3 Nm	Largeur de l'ouverture	40 mm
Longueur de l'ouverture	39,8 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Halogène	Non	Silicone	Non
Matériau	Polyamide, renforcé fibre de verre		

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Agréments

Agréments	c UL us
ROHS	Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	Cabtite Installation Instructions