

# testo 435-1

testo 435-1, Multifunktions-Messgerät für Klima,  
Lüftung und Raumluftqualität, inkl. Kalibrier-  
Protokoll und Batterien

Best.-Nr. 0560 4351



## Gemeinsame Produktvorteile testo 435

- **GROSSE FÜHLERPALETTE:**
  - IAQ-Sonde zur Beurteilung der Raumluftqualität über CO<sub>2</sub>, Lufttemperatur, Raumluftfeuchte und Absolutdruck
  - Thermische Sonden mit integrierter Temperatur- und Luftfeuchtemessung
  - Flügelrad- und Hitzdrahtsonden
  - Funkfühler für Temperatur
- **EINFACHE BEDIENUNG MIT NUTZERPROFILIEN**
- **AUSDRUCK AUF TESTO PROTOKOLLDRUCKER**

## Weitere Produktvorteile der Varianten

- **INTEGRIERTE DIFFERENZDRUCK-MESSUNG (435-3/-4, nicht nachrüstbar)**
  - zur Strömungsmessung
  - zur Filterüberwachung
- **ERWEITERTER GERÄTEUMFANG (435-2/-4, nicht nachrüstbar)**
  - Gerätespeicher für 10.000 Messwerte
  - PC-Software zur Analyse, Archivierung und Dokumentation der Messdaten
  - Feuchtefühler mit Funk oder Kabel
  - Anschlussmöglichkeiten Lux-Sonde
  - Anschlussmöglichkeiten Behaglichkeitssonde

### testo 435-1

testo 435-1, Multifunktions-Messgerät für Klima, Lüftung und Raumluftqualität, inkl. Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 4351

### testo 435-2

#### ERWEITERTER GERÄTEUMFANG

testo 435-2, Multifunktions-Messgerät für Klima, Lüftung und Raumluftqualität mit Messwertspeicher, PC-Software und USB-Datenübertragungskabel, inkl. Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0563 4352

### testo 435-3

#### INTEGRIERTE DIFFERENZDRUCK-MESSUNG

testo 435-3, Multifunktions-Messgerät mit integrierter Differenzdruck-Messung für Klima, Lüftung und Raumluftqualität inkl. Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 4353

### testo 435-4

#### INTEGRIERTE DIFFERENZDRUCK-MESSUNG

#### ERWEITERTER GERÄTEUMFANG

testo 435-4, Multifunktions-Messgerät mit integrierter Differenzdruck-Messung für Klima, Lüftung und Raumluftqualität mit Messwertspeicher, PC-Software und USB-Datenübertragungskabel, inkl. Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0563 4354