ESG
ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Longue durée de vie garantie : ESG
Les étiquettes multicolores et multi format disposent d'une couche d'adhésif puissant pour garantir le meilleur maintien possible sur la surface support. Le polyester laminé double résulte en un matériau de base très fin mais extrêmement résistant à la déchirure.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

Type	ESG 8/20 MM WS VPE1000
Référence	2496810000
Version	ESG, Repérage d’équipements et appareillages, 8 x 20 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118508314
Cdt.	1 000 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

Fiche de données

ESG
ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0,315 inch
Profondeur	0,1 mm	Profondeur (pouces)	0,004 inch
Poids net	0,043 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Agrément selon UL 969	Oui
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Halogène	Non	Largeur	20 mm
Matériau	Polyester	Nombre par rouleau	1 000
Version	autoadhésif, sans halogène	plage de température d'utilisation	-40…120 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN

ESG
ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

