

# Multimeter - TESTFOX CC-1 - 1212211

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Stromzangen-Multimeter, für Gleich- und Wechselspannungsmessungen, Gleich- und Wechselstrom- sowie Widerstandsmessungen

## Produkteigenschaften

- Sie vereinen die Funktionen eines Digital-Multimeters mit denen einer Stromzange
- Im kompakten und praxisgerechten Gehäuse, dadurch ideal geeignet für beengte Situationen
- Alle Messbereiche sind gegen Überlast geschützt
- Die Stromzangen können bei Spannungen bis zu 600 V, Kategorie III eingesetzt werden

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>GTIN</b>	4046356449809

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

<b>Schutzart</b>	IP30
------------------	------

### Allgemein

<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Spannungsversorgung</b>	2x Micro Batterie 1,5 V, LR03, AAA
<b>Messkategorie</b>	CAT III 300 V / CAT II 600 V
<b>Prüfbescheinigung</b>	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
<b>Anzeigeumfang</b>	4.000 Digits

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27200312
<b>eCl@ss 4.1</b>	27200301
<b>eCl@ss 5.0</b>	27200301
<b>eCl@ss 5.1</b>	27200301
<b>eCl@ss 6.0</b>	27200301
<b>eCl@ss 7.0</b>	27200301
<b>eCl@ss 8.0</b>	27200301

ETIM

# Multimeter - TESTFOX CC-1 - 1212211

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC000069
<b>ETIM 4.0</b>	EC000380
<b>ETIM 5.0</b>	EC000380



### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211811
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410
<b>UNSPSC 11</b>	39121410
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121410
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121410

## Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / GOST /

### Approbationsdetails



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>