

EW-7438RPn Air

Quick Installation Guide

02-2014 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan
Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.


Nijverheidsweg 25, 5683 CJ Best, The Netherlands
Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA
Live Tech Support: 1(800) 652-6776
Email: support@edimax.com

I. Produktinformation

I-1. Pakkens indhold



- EW-7438RPn Air
- CD med lyninstallationsguide på flere sprog og brugerhåndbog
- Lyninstallationsguide (QIG)
- Adgangsnøglekort

I-2. Systemkrav

- Eksisterende 2,4GHz trådløst netværk
- Computer med 2,4GHz 802.11/b/g/n wi-fi adapter og webbrowser for softwarekonfiguration (Internet Explorer 8[®] eller højere, Google Chrome[®], Firefox[®] eller Safari[®] seneste version)
- iOS 5 ovenfor eller Android 4.x ovenfor for mobil app


I-3. LED status

Farve	Status	Beskrivelse
Blå	On	God signalstyrke: 60 – 100%
	Blinker	Normal signalstyrke: 40 – 59%
Gul	Blinker	Dårlig signalstyrke: 0 – 39%
Rød	On	Afbrudt
	Blinker	Extenderen er ved at starte op

Grøn	On	Vellykket WPS tilslutning
	Blinker	WPS i gang
Off	Off	Dvaletilstand

II. Installation

1. Sæt EW-7438RPn Air i en stikkontakt. LED vil **blinke rødt** mens systemet er ved at starte op. Enheden er klar, når LED **lyser (rødt)**.



2. Brug en wi-fi enhed (f.eks. computer, tablet, smartphone) til at søge efter et wi-fi netværk med SSID "EdimaxEXT.Setup**" og tilslut til den.



Hvis du anvender en computer, frakobl venligst alle Ethernet kabler. For mobile enheder kræves iOS 5 eller Android 4.x eller højere.



De sidste to tegn af SSID (EdimaxEXT.Setup) vil være unikke numre i henhold til din enhed f.eks. "EdimaxEXT.Setup c1". Din unikke SSID vises på produktmærkaten sammen med det medfølgende adgangsnøglekort.**





Access Key

Web Browser Access:	Wi-Fi Client Access:
http://edimaxext.setup or http://192.168.9.2 User Name: admin Password: 1234	Initial Device Name (SSID): EdimaxEXT.Setup ** Default Wi-Fi Extension SSID: <input type="text"/> _2EX Device S/N: xxxxxxxxxxxxxxxx MAC: xxxxxxxxxxxx <small style="float: right;">EW-7456RPn..</small>


Note: Please keep this card for future use.

3. Åbn en webbrowser og hvis du ikke automatisk kommer til “Opstarts-” skærmen vist nedenfor, indtast URL ***http://edimaxext.setup*** og klik på **“Get Started”** for at starte opsætningsprocessen.




 **Hvis du ikke kan få adgang til <http://edimaxext.setup>, kontroller venligst at din computer er indstillet til at bruge en dynamisk IP adresse. For flere informationer venligst se brugervejledningen.**

4. Læs venligst instruktionerne på skærmen om at vælge en god placering til din trådløse extender og klik derefter på "Næste" for at fortsætte. Du kan kontrollere din signalstyrke på næste side.
5. Vælg dit wi-fi netværk fra listen og indtast sikkerhedsnøgle/password. Du kan også indtaste et nyt wi-fi netværksnavn (SSID), hvis du ønsker det. Klik på "Næste" for at fortsætte.

 **Som standard er wi-fi extenders nye trådløse netværksnavn (SSID) dit eksisterende router-/adgangspunkt SSID + _2EX. Eksempelvis hvis din routers SSID er "Din SSID", så vil EW-7438RPn Air 's SSID blive "Din SSID_2EX". Du kan ændre din extenders nye SSID i "Extender Device SSID" feltet.**


Select	SSID	Signal
<input checked="" type="radio"/>	Matt	100%
Security Key(your existing network security key) <input type="text" value="abcd1234"/>		
Extender device SSID <input type="text" value="Matt_2EX"/>		
<input type="radio"/>	EDIMAX_GC_2.4G_test	100%
<input type="radio"/>	OBM_AE	100%

 **Kontroller ikke "Opret forbindelse til et skjult netværk" medmindre du ønsker at oprette forbindelse til et skjult SSID i stedet for. Se brugervejledningen for flere informationer.**

6. Vent venligst mens EW-7438RPn Air kontrollerer forbindelsen.

Connection Test

21%

 **Hvis din wi-fi-extender ikke kan få en IP-adresse fra dit eksisterende router-/adgangspunkt, så klik på knappen "Static IP" for at tildele en IP-adresse til extenderen. For mere vejledning venligst se brugervejledningen.**

7. Når tilslutningskontrollen er afsluttet, klik på "Anvend" for at genstarte extenderen.

Connection test complete. Click "Apply" to restart the device.



Security Key : abcd1234 ✓

IP : 192.168.2.102 ✓

Back

Apply

8. Vent venligst et øjeblik indtil extenderen er klar.

System restarting. Please wait for a moment.

15%

Remind: Your Wi-Fi will disconnect from the extender during the system restart (approximately 1 minute). When the system is complete, please connect to the extender's new SSID and password as below.

Extender SSID Name : Matt_2EX

Security Key : abcd1234

9. En endelig tillykke skærm vil angive, at opsætningen er afsluttet. EW-7438RPn Air arbejder og er klar til brug - LED skal **lyse** eller **blinkeblåt** afhængigt af signalstyrken. Du downloader EdiRange app ved at klikke på symbolet eller scanne QR koden.

Android:



iOS:



- 10.** Luk venligst browservinduet. Du kan nu oprette forbindelse til **extenders nye SSID** på en trådløs enhed inden for rækkevidde, såsom en computer, smartphone eller tablet.



Passwordet for din wi-fi extenders SSID er den samme for din routers SSID.


*For mere avancerede konfigurationer, brug browseren baseret på konfigurationsinterface (se **IV. Browser baseret konfigurationsinterface** eller brugervejledningen for flere oplysninger).*




III. Nulstil extenderen

Hvis du oplever problemer med din extender, eller hvis du ønsker at ændre extenderen til en anden driftsfunktion, kan du nulstille enheden til fabriksindstillingerne. Dette nulstiller **alle** indstillinger til standard.

1. Tryk på og hold WPS/nulstillingsknappen i mindst 10 sekunder, indtil LED **blinkerrødt**.




2. Vent på at extenderen genstarter. Extenderen er klar til opsætning, når LED lyser **(rødt)**.



IV. Browserbaseret konfigurationsinterface


Efter opsætning kan du bruge det browserbaserede konfigurationsinterface til at konfigurere avancerede indstillinger.

1. Du får adgang til det browserbaserede konfigurationsinterface ved at indtaste ***http://edimaxext.setup*** i URL linjen på en netværksenhed, som er forbundet til det samme wi-fi-netværk som extenderen.




2. Du vil blive bedt om et brugernavn og et password. Standard brugernavnet er "admin" og standard adgangskoden er "1234".

Windows:



Mac:



3. Du kommer til skærmen "Status og information". Brug menuen nede til venstre til at navigere. Se brugervejledningen for mere detaljeret vejledning.


V. WPS

Hvis din trådløse router/adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), så kan du bruge denne metode til at opsætte din trådløse extender.

1. Tryk på WPS knappen på din trådløse router/adgangspunkt for at aktivere dens WPS.

 ***Se venligst vejledningerne til din trådløse router/adgangspunkt med hensyn til, hvor længe du skal holde WPS knappen nede.***

2. **Inden for to minutter**, skal du trykke og holde WPS-knappen nede på den trådløse extender i to sekunder. Extenderens LED bør **blinke grønt** for at angive, at WPS er i gang.



3. Enhederne vil oprette en tilslutning. Extenderens LED bør **lyse (grønt)** i 30 sekunder for at angive en vellykket tilslutning.