Fiche de données

SAIBC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Type	SAIBC-M-5S-M12-L-COD
Référence	2525620000
Version	Connecteur d’alimentation, Femelle M12
GTIN (EAN)	4050118536935
Cdt.	1 pièce(s)

Date de création 29 mai 2019 02:11:09 CEST

Fiche de données

SAIBC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	39 g

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	L	Courant nominal	16 A
Cycles d'enfichage	500	Degré de pollution	3
Degré de protection	IP67, Vissé	Diamètre de câble, max.	13,5 mm
Diamètre de câble, min.	5,8 mm	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C
Raccordement du blindage	Oui	Surface du contact	doré
Tension nominale	63 V	Type de raccordement	Raccordement à sertir

Classifications

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

ROHS	Conforme

SAIBC-M-5S-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

