




Sikkerhedslabel, termo transfer print

Helatag 951 (sølv-transparent), 2 delt


Rivfast label, der anvendes i automobil og elektrisk industri. Specielt velegnet som typeskilt i henhold til German Kraftfahrtbundesamt (KBA).

Egenskaber og fordele

- To-delt label på rulle leveret sammen med beskyttende del
- Udviklet for høj synlighed og robust identifikation på lastbiler og trailere
- Tåler udendørs anvendelse
- Opfylder kravene i KBA (Kraftfahrtbundesamt [German Federal Motor Transport Authority])
- Tykkelse på 951A label 36 µm og 951B laminat 25 µm
- Perfekt udskrift med TT822OUT farvebånd
- Udskriv med TT4000+, TT430 for bedste resultat
- Let labeldesign med TagPrint Pro software




Typeskilt på lastbil med beskyttelseslaminat.



Typeskiltet beskyttes med et transparent laminat.

MATERIALE	Type 951, Polyester, sølv (SR) og polyester, transparent (CL)
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Hærdetemperatur	fra 0 °C (label), fra +4 °C (laminat)
Lim	Akryl
Folie tykkelse (µ)	36 µm, 25 µm
Materiale kemiske egenskaber	Resistent overfor vand, alkohol, de fleste olier og smøremidler samt opløsningsmidler.
Anbefalet farvebånd	TT822OUT
Godkendelse	KBA (Kraftfahrzeugsbundesamt) Germany, UL-godkendt



TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG25.4-12.7TD1-951 SET	25,4	12,7	31,5	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026290782	596-44951
TAG50.8-25.4TD1-951 SET	50,8	25,4	56,8	1 Stk.	1.000 Stk.	Sølv (SR)	4031026290812	596-43951
TAG63.5-50.8TD1-951 SET	63,5	50,8	69,5	1 Stk.	500 Stk.	Sølv (SR)	4031026290737	596-42951
TAG101-74TD1-951 SET	101,6	74,0	107,0	1 Stk.	250 Stk.	Sølv (SR)	4031026290720	596-41951
TAG101-160TD1-951 SET	101,6	160,0	105,8	1 Stk.	250 Stk.	Sølv (SR)	4031026290713	596-40951

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.