

Selvlaminerende labels, laser

HelaTag 1104 (hvid-transparent)

Specielt udviklet materiale til labels, der skal rulles omkring kabler og ledninger. Den formbar struktur på labelen sikrer, at når først labelen er monteret på ledningen, bliver den på plads. De afrundede hjørner giver bedre klæbeevne end skarpe hjørner. Teksten er printet på det hvide tekstfelt. Det placeres om kablet og den klare del rulles omkring ledningen og dækker teksten. Dette giver fremragende beskyttelse mod slid og støv.

TagPrint Pro label software leveres med alle vores labelformater installeret. Design af labels er enkelt. Vælg indbygget grafik eller indlæs dit eget og tilføj data fra ERP system eller standard office programmer som Excel. Stregkoder oprettes med få klik.


Egenskaber og fordele

- Selvlaminerende labels i høj kvalitet
- Velegnet til opmærkning af kabler og ledninger
- Laminering giver fremragende beskyttelse mod fugt og mekanisk slid
- Afrundede hjørner giver ekstra klæbeevne
- Standard materiale (23 µ) til standard labels
- Enkel og let labeldesign og udskrift med TagPrint Pro software
- PDF skabeloner tilgængelig på www.HellermannTyton.dk hvis du ønsker at anvende MS Word
- Klar beskyttelsesboks beskytter labels



Laminering af tekstfeltet giver lang holdbarhed.

MATERIALE	Type 1104, Polyester (PET), hvid transparent (WH/CL) selvlaminerende
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Hærdetemperatur	fra +10 °C
Lim	Akryl
Folie tykkelse (µ)	25 µm
Materiale kemiske egenskaber	Resistent overfor alkohol, benzin, rengøringsmidler, butanol og batterisyre.



TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	B (W)	H (H)	H (H2)	Labels pr. ark	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
TAG26LA4-1104-WHCL	1,5	3,0	12,7	9,5	19,1	180 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294698	594-11041
TAG130LA4-1104-WHCL	2,4	4,8	12,7	9,0	24,0	165 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294346	594-21104
TAG49LA4-1104-WHCL	2,6	5,3	25,4	8,8	25,4	70 Stk.	2.500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294704	594-11042
TAG131LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	12,7	12,7	36,5	105 Stk.	2.500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294353	594-31104
TAG132LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	20,3	12,7	36,5	63 Stk.	2.500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294360	594-41104
TAG02LA4-1104-WHCL	3,8	7,6	25,4	12,7	36,5	49 Stk.	2.450 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294254	594-01104
TAG133LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	19,1	12,7	44,5	60 Stk.	2.500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294377	594-51104
TAG134LA4-1104-WHCL	5,1	10,1	25,4	12,7	44,5	42 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294384	594-61104
TAG09LA4-1104-WHCL	5,8	11,6	25,4	19,1	55,5	35 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294261	594-11104
TAG135LA4-1104-WHCL	6,7	13,5	48,5	12,7	55,0	20 Stk.	500 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294391	594-71104
TAG137LA4-1104-WHCL	7,1	14,3	31,8	22,9	67,7	24 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294445	594-91104
TAG136LA4-1104-WHCL	7,7	15,5	25,4	19,1	67,7	28 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294414	594-81104
TAG145LA4-1104-WHCL	11,1	22,3	25,4	25,4	95,3	21 Stk.	1.000 Stk.	Hvid (WH), Transparent (CL)	4031026294476	594-11040

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.