KERN **347-036**

Poids individuel, Classe OIML M1, 5 g, Poids à crochet, inox finement tourné



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	347

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm^3)	0,5952
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m^3)	140
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm^3)	0,012
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	5 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1,6 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m^3)	7950
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	2600

Forme de construction

Forme poids	Poids à crochet
Dimensions (Ø×H)	8×22 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Chambre d’ajustage - vissé

Services

Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	962-633

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	8×8×22 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d’expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-030-400

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761256170
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS