

### KERN FCE Preisgünstige Tischwaage – mobil, handlich, leicht



STANDARD



OPTION



**Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.



**Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.



**Netzadapter:** 230 V/50 Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.



**Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.

### Option (Mehrpreis)



**Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.



**Preisgünstige Paket- und Briefwaage**



**Preisgünstige Kontroll- und Kommissionierwaage**

**Einfache Bedienung**  
über nur 2 Tasten

**Arbeitsschutzhaube**  
über Tastatur und Gehäuse serienmäßig. Nachbestellbar  
Für Wägeplattengröße  
**A** KERN FCB-A02  
**B** KERN FKB-A02



Wägeplatte **A**

**Schnelle Anzeige**  
Einschwingzeit nur ca. 2 sec



**Akku-Betrieb intern**  
AUTO-OFF Funktion nach 3 min zur Schonung des Akkus, abschaltbar.

Für Wägeplattengröße **A**:  
Betriebsdauer ca. 20 h,  
Ladezeit ca. 10 h,  
**KERN FCB-A01**

Für Wägeplattengröße **B**:  
Betriebsdauer ca. 8 h,  
Ladezeit ca. 10 h,  
**KERN PCB-A01**

**Großes LCD-Display**  
mit Ziffernhöhe 25 mm



**Batteriebetrieb möglich**  
Block-Batterie (9 V) nicht serienmäßig. AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne Laständerung zur Batterieschonung. Betriebsdauer ca. 12 h

#### Technische Daten:

**Gesamtwaage**  
bei Wägeplattengröße **A**  
BxTxH 270x345x106 mm  
**Gesamtwaage**  
bei Wägeplattengröße **B**  
BxTxH 350x390x120 mm  
**Zulässige Umgebungstemperatur** +5 ... +35 °C

Modell	Wägebereich Max kg	Ablesbarkeit d g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte	OPTION Kalibrierschein KERN DKD
FCE 3K1	3	1	1	± 2	3	A	963-127
FCE 6K2	6	2	2	± 4	3	A	963-128
FCE 15K5	15	5	5	± 10	3	A	963-128
FCE 30K10	30	10	10	± 20	3	A	963-128
FCE 30K10L	30	10	10	± 20	6,5	B	963-128
FCE 60K20	60	20	20	± 40	6,5	B	963-129

42

Bestell-Hotline: siehe Katalogrückseite

### KERN – ihr DKD-Kalibrierpartner

erstellt in seinem akkreditierten Prüflabor international gültige DKD-Kalibrierscheine für Waagen und Prüfgewichte.

KERN bietet ein umfangreiches Programm an Prüfgewichten in den internationalen Genauigkeitsklassen **E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, von 1 mg bis 2000 kg**

**DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst**



Ihr KERN-Fachhändler