KERN **357-02**

Poids individuel, Classe OIML M2, 2 g, Bouton, inox finement tourné



Dimensions emballage (L×P×H)	24×24×51 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d’expédition	0,1 kg

Étuis optionnels

Étui - plastique Référence	347-030-400
Étui - Référence aluminium	317-020-600
Étui - bois Numéro d'article	337-020-200

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761288928
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M2
Famille de produits	357

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm^3)	0,2381
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m^3)	140
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm^3)	0,0048
Poids de contrôle OIML classe	M2
Poids de contrôle - valeur nominale	2 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	4 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m^3)	7950
OIML-conforme	✓

Forme de construction

Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	6×11 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Polissage

Services

Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	962-632

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d