

Set

PMS SKS Elektronik



Systemunabhängig

Produkt	PMS SKS Elektronik
Beschreibung	<p>Koffer-Service Set Elektronik für alle Aufgaben rund um Entwicklung, Service, Ausbildung und mehr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRUEF 2610 FT - Sicherheitsprüfspitze, trittfest mit schlanker, gefederter Edelstahlspitze - MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT - Miniatur-Prüfspitze mit schlanker, gefederter Edelstahlspitze zum Abtasten von SMD-Bauteilen mit geschützten 0,64mm Anschlussstecker - MICRO-KLEPS - Miniatur-Klemmprüfspitze mit 0,64mm Anschlussstecker und drehbarer Greifzange - KLEPS 064 PCH - Miniatur-Klemmprüfspitze mit 0,64mm Stecker zum Abgreifen von Pins und Drähten bis Ø 1mm - MZS 4 - umspritzter Adapterstecker von 4mm Stecker auf 2mm Buchse - MICRO-SMD CLIP 1 - zweipoliger Prüfclip für SMD-Bauteile mit Flachgreifer, elektrisch isolierte Feder und 0,64mm Anschlussstecker - MA 260 SH - berührungsgeschützte Miniatur-Abgreifklemme für feine Drähte bis Ø 6mm mit 4mm Buchse - AK 2 B 2540 I - weitöffnende, berührungsgeschützte Abgreifklemme (bis Ø 30 mm) - MLS WS 50/2,5 - Sicherheitsmessleitung, beidseitig Sicherheitsstecker Ø 4mm, weitersteckbar (Länge: 50cm) - MAL N 4-0,64/100-0,25 - umspritzte Messleitung mit 4mm Stecker, weitersteckbar und isolierter 0,64mm Anschlussbuchse (Länge: 100 cm) - MKL 0,64/25-0,25 - Messleitung beidseitig isolierte 0,64mm Anschlussbuchse (Länge: 25 cm) - BNC AL 0,64 - BNC-Adapterleitung mit zwei isolierten 0,64mm Anschlussbuchsen zum Messen - 2-Fuß-Positionierer für Oszilloskop Tastköpfe
Artikelnummer	932791001
Technische Daten	
Lieferumfang	<p>1x Prüfspitze PRUEF 2610 FT schwarz (972 318-100) 1x Prüfspitze PRUEF 2610 FT rot (972 318-101) 1x Prüfspitze MICRO-PRUEF MPS2 0,64 FT schwarz (973 995-100) 1x Prüfspitze MICRO-PRUEF MPS2 0,64 FT rot (973 995-101) 1x Klemmprüfspitze MICRO-KLEPS schwarz (973 972-100) 1x Klemmprüfspitze MICRO-KLEPS rot (973 972-101) 1x Klemmprüfspitze KLEPS 064 PCH schwarz (974 201-100) 1x Klemmprüfspitze KLEPS 064 PCH rot (974 201-101) 1x Klemmprüfspitze KLEPS 064 PCH blau (974 201-102) 1x Klemmprüfspitze KLEPS 064 PCH gelb (974 201-103) 1x Klemmprüfspitze KLEPS 064 PCH grün (974 201-104) 1x Klemmprüfspitze KLEPS 064 PCH grau (974 201-106) 1x Klemmprüfspitze KLEPS 064 PCH weiß (974 201-107) 1x Stecker MZS 4 schwarz (973 599-100)</p>

1x Stecker MZS 4 rot (973 599-101)
1x Abgreifklemme MICRO-SMD CLIP 1 (972 416-100)
1x Abgreifklemme MA 260 SH schwarz (973 889-100)
1x Abgreifklemme MA 260 SH rot (973 889-101)
1x Abgreifklemme AK 2 B 2540 I gelb-grün (972 405-188)
1x Messleitung MLS WS 50/2,5 schwarz (934 087-100)
1x Messleitung MLS WS 50/2,5 rot (934 087-101)
1x Messleitung MLS WS 50/2,5 gelb-grün (934 087-188)
1x Messleitung MAL N 4-0,64/100-0,25 schwarz (934 160-100)
1x Messleitung MAL N 4-0,64/100-0,25 rot (934 160-101)
1x Messleitung MKL 0,64/25-0,25 schwarz (973 604-100)
1x Messleitung MKL 0,64/25-0,25 rot (973 604-101)
1x Messleitung BNC AL 0,64 schwarz (933 844-001)
1x 2-Fuß-Positionierer (974 401-000)

Stand: 26.11.2021