KERN **357-03**

Poids individuel, Classe OIML M2, 5 g, Bouton, inox finement tourné



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M2
Famille de produits	357

Système de mesure	
Poids de contrôle - volume (cm^3)	0,5952
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m^3)	140
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm^3)	0,012
Poids de contrôle OIML classe	M2
Poids de contrôle - valeur nominale	5 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	5 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m^3)	7950
OIML-conforme	✓

Forme de construction	
Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	8×14 mm
Matériau	inox finement tourné
Type d'ajustage	Polissage

Services	
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	962-633

Emballage & expédition	
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	24×24×51 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d’expédition	0,1 kg

Étuis optionnels	
Étui - plastique Référence	347-030-400
Étui - Référence aluminium	317-030-600
Étui - bois Numéro d'article	337-030-200

Informations sur le produit	
GTIN/Numéro EAN	4045761288942
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS