SAUTER **CP 150-3P8**

Capteur de pesage Single-Point en aluminium



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Cellule de mesure
Groupe de produit	Capteur de pesage
Famille de produits	CP P8

Système de mesure

Portée [Max]	150 kg
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Nominal	2 mV/V
Cellule de pesée - Valeur caractéristique - Variance	0,2 mV/V
Capteur OIML classe	C3
Connexion de cellule de pesée	6-conducteurs
Alimentation + Couleur	rouge
Alimentation - Couleur	noir
Signal + Couleur	vert
Signal - Couleur	blanc
Sense + Couleur	75392
Sense - Couleur	75412
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	3000 e
Applications de mesure	masse
Directions de force	compression
Cellule de pesée Y-valeur	10000
Cellule de pesée d'entrée - nominal	409 Ω
Cellule de pesée d'entrée - variance	6 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - nominal	350 Ω
Cellule de pesée résistance de sortie - variance	3 Ω
Cellule de pesée d'alimentation recommandée [Min]	5 V
Cellule de pesée tension d'alimentation recommandée [Max]	12 V
Capteur résistance d'isolement - [Min]	5000 MΩ
Cellule de pesée - erreur combinée	0,02%
Coefficient de température - valeur caractéristique	≤± 0.020%FS/10 °C
Tolérance du signal zéro	≤± 2.0%FS
Coefficient de température - signal zéro	≤± 0.0175 %FS/10 °C
Erreur de fluage (30 minutes)	≤± 0.0167%FS
Surcharge sûre	120%
Charge de rupture	150%

Fonctions

Protection IP - dispositif complet	IP65

Forme de construction

Matériau	aluminium
Forme	Capteur Single-Point
Taille maximale de la plateforme	600×600 mm
Longueur de câble	3 m
Montage - Application de la force	4 × trou fileté M8
Montage - évacuation des forces	4 × trou fileté M8

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-35 °C
Température ambiante [Max]	65 °C
Température d'utilisation [Min]	-10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761308336
Classification REACH	pas de substances interdites

Emballage & expédition

Mode de livraison	Service de colis
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	180×110×75 mm
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d'expédition	1,75 kg

SAUTER **CP 150-3P8**

Capteur de pesage Single-Point en aluminium

Pictogrammes

STANDARD

