













Einstellung mit DIP-Schalter und Potentiometer			
	Standard	Gehsteig	Altersheim
			
Feldgröße			
DIP-Schalter			
Haltezeit Ausgang	1 s	0.8 s	2 s
Relaiskontakt			
Immunität	2	2	2
Feld Turtle-Mode Tür offen	9	9	9
Feld Turtle-Mode Tür geschlossen	2	2	2
Feldgeometrie/ Radarantenne	Schmal	Schmal	Breit
Einstellung mit Fernbedienung			
Detektionsmodus	Stereo vorwärts	Stereo vorwärts	Mono
Feldgröße	10	11	10
Haltezeit Ausgang	1 s	0,8 s	2 s
Relaiskontakt	Schliesser	Schliesser	Schliesser
Turtle-Mode Tür offen	AUS	AUS	1 s abnehmend
Turtle-Mode Tür geschlossen	AUS	AUS	AUS
Querverkehr	2	4	AUS
Immunität	2	2	2
Feld Turtle-Mode Tür offen	9	9	9
Feld Turtle-Mode Tür geschlossen	2	2	2
Feldgeometrie/ Radarantenne	Schmal	Schmal	Breit

Ausgabedatum: 07.05.2008 TDOCT1520_GER

Einstellung mit DIP-Schalter und Potentiometer			
	Windfang	Supermarkt	Hohe Montage
Feldgröße			
DIP-Schalter			
Haltezeit Ausgang	0,2 s	1,5 s	1 s
Relaiskontakt			
Immunität	2	2	2
Feld Turtle-Mode Tür offen	9	9	9
Feld Turtle-Mode Tür geschlossen	2	2	2
Feldgeometrie/ Radarantenne	Schmal	Breit	Breit
Einstellung mit Fernbedienung			
Detektionsmodus	Stereo vorwärts	Stereo vorwärts	Stereo vorwärts
Feldgröße	10	14	14
Haltezeit Ausgang	0,2 s	1,5 s	1 s
Relaiskontakt	Schliesser	Schliesser	Schliesser
Turtle-Mode Tür offen	AUS	1 s abnehmend	AUS
Turtle-Mode Tür geschlossen	AUS	AUS	AUS
Querverkehr	2	AUS	4
Immunität	2	2	2
Feld Turtle-Mode Tür offen	9	9	9
Feld Turtle-Mode Tür geschlossen	2	2	2
Feldgeometrie/ Radarantenne	Schmal	Breit	Breit

Ausgabedatum: 07.05.2008 TDOCT1620_GER