

Stromwandler - PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 - 2277080

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Aufsteckstromwandler, Primärstrom 250 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1;
Bemessungsleistung 10 VA

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356305280

Technische Daten

Maße

Primär-Rundleiter (Durchmesser)	28 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	30 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	15 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	20 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	20 mm
Breite	30 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	60 mm
Breite bei alternativer Montage	60 mm
Höhe bei alternativer Montage	80 mm
Tiefe bei alternativer Montage	30 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C

Eingangsdaten

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	$I_{th} = 60 * I_n$
Bemessungs-Stoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Bemessungsfrequenz: Standard Wandler	50 Hz ... 60 Hz
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5
Bemessungsleistung	10 VA
Primärer Bemessungsstrom I_{pn}	0 A ... 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom I_{sn}	5 A AC

Allgemein

Stromwandler - PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 - 2277080

Technische Daten

Allgemein

Wandlertyp	Aufsteckwandler
Klasse	1
Eichfähig	nein
Bemessungsisolationsspannung	1 kV
Prüfspannung Eingang/Ausgang	3 kV (50 Hz, 1 min.)
Normen/Bestimmungen	IEC 60044-1
Farbe	schwarz
Material Gehäuse	Polyamid PA glasfaserverstärkt

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210902
eCl@ss 6.0	27210902
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902

ETIM

ETIM 2.0	EC001505
ETIM 3.0	EC001505
ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121006

Zubehör

Montagematerial

PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641



Stromwandler - PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 - 2277080

Zubehör

PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638



Zeichnungen

Maßzeichnung

