SAUTER **FS 2-1KOY2**

Kit prêt à l'emploi comprenant le dynamomètre Premium FS-2 et la cellule de mesure CO 100-Y2 (Pour les mesures des forces de traction et de compression)



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Set de dynamomètre
Famille de produits	FS OY2

Système de mesure

Plage de mesure force [Max] (N)	1 kN
Lecture force [d] (N)	0,2 N
Tête de mesure fréquence de mesure	1000 Hz
Directions de force	traction compression
Unité préréglée	N
Nombre de plateformes / canaux	2

Écran

Écran type	TFT, couleur
Écran résolution	320×480
Langues de l'interface utilisateur	Allemand Anglais Français Espagnol Italien

Forme de construction

Dimensions cellule de mesure (cylindrique)	51×70 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	plastique
Montage - évacuation des forces	Filetage mâle M12
Montage - Application de la force	Filetage mâle M12

Fonctions

Protection IP - capteur de charge	IP65
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable

Interface

Interfaces	USB-Device

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable)
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	USB C
Type de pile/accu	Li-Ion
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Pile capacité	2.400 mAh
Pile tension	3,7 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile – Structure/forme	Assemblage indissociable de cellules (pack)
Capacité de la pile (Wh)	8,88 Wh
Pile – Teneur en lithium	720 mg
Batterie	3,7V, 2400mAh
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	5 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	8 h
Batterie temps de chargement	8 h
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

SAUTER **FS 2-1KOY2**

Kit prêt à l'emploi comprenant le dynamomètre Premium FS-2 et la cellule de mesure CO 100-Y2 (Pour les mesures des forces de traction et de compression)

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de traction)	963-162
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de compression)	963-262
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS (force de traction/force de compression)	963-362

Emballage & expédition

Délais de livraison	3 d
Dimensions emballage (L×P×H)	320×290×180 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d’expédition	3,3 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761358270
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

