




FLK-TI-SBP3

Smart Battery Pack

Gebrauchsanweisung

Der intelligente Akku Fluke FLK-TI-SBP-3 ist eine austauschbare, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie mit 7,4 V, 19 Wattstunden.



Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie FLK-TI-SBP3 nur wie in der Gebrauchsanweisung oder anderen für Fluke spezifischen Handbüchern beschrieben. Eine Liste der auf dem FLK-TI-SBP3 verwendeten Symbole finden Sie in Tabelle 1.

Warnung gibt gefährliche Zustände und Handlungen an, die Körperverletzung oder Tod verursachen könnten.

Vorsicht gibt Zustände und Handlungen an, welche die Wärmebildkamera beschädigen oder zu dauerhaftem Datenverlust führen könnten.



Zur Vermeidung von Verletzungen:

- **Zerlegen Sie den Akku nicht. Schließen Sie den Akku nicht kurz.**
- **Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 50 °C (122 °F) aus.**
- **Verbrennen oder zerstören Sie den Akku nicht.**
- **Verwenden Sie nur Adapter, die von Fluke für das Produkt zugelassen wurden, um den Akku aufzuladen oder das Produkt mit Strom zu versorgen.**

Tabelle 1. Symbole

Symbol	Beschreibung
CE	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone (EFTA).
CS US	Erfüllt die relevanten kanadischen und US-amerikanischen Normen.
Warning triangle	Wichtige Informationen. Siehe Handbuch.
Li-ion	Lithium-Ionen-Batterie Das Gerät nicht in unsortiertem Abfall entsorgen. Aufgebrauchte Batterien sollten nur von qualifizierten Recycling-Unternehmen oder von im Umgang mit Gefahrstoffen ausgebildeten Personen gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Für Informationen über Recycling ein autorisiertes Fluke Servicezentrum kontaktieren.
No disposal symbol	Dieses Produkt nicht im unsortierten Kommunalabfall entsorgen. Für Informationen über Recycling die Website von Fluke besuchen.

Aufladen des Akkus

Vor der ersten Inbetriebnahme sind die Akkus über das Ladegerät mit den beiden Fächern für mindestens 2 1/2 Stunden aufzuladen. Umfassende Anweisungen zum Aufladen erhalten Sie im Benutzerhandbuch zu den Ti32- und TiR32-Wärmebildkameras.

Spezifikationen

Die Spezifikationen sind in der Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2. Spezifikationen

Batterietyp	Lithium-Ionen, 7,4 V, 19 Wattstunden
LED-Anzeige	LED-Anzeige mit fünf Segmenten zur Anzeige des Ladestatus
Abmessungen	124 mm x 58,4 mm x 42,4 mm (4,9 x 2,3 x 1,7 Zoll)
Akkuladezeit	2,5 Stunden für vollständige Aufladung
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Lagerungstemperatur	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
Ladetemperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Feuchtigkeitsbereich	0 % bis 95 % nicht kondensierend
UN/DOT Transport	Die Lithium-Ionen-Akkus erfüllen die Anforderungen des UN Tests and Criteria Manual, Teil III, Unterkapitel 38.3.

Kontaktaufnahme mit Fluke

Zur Kontaktaufnahme mit Fluke rufen Sie eine der folgenden Telefonnummern an:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: (+31) 402 675 200
- Japan: (+81) 3 3434 0181
- Singapur: (+65) 738 5655
- Weltweit: (+1) 425 446 5500

Oder besuchen Sie die Website von Fluke unter www.fluke.com.

Zur Registrierung der Software <http://register.fluke.com> aufrufen.

Um die aktuellen Ergänzungen des Handbuchs anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, rufen Sie <http://us.fluke.com/usen/support/manuals> auf.

BEFRISTETE GARANTIEBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Fluke gewährleistet, dass dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten bleibt. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße Handhabung. Verkaufsstellen sind nicht berechtigt, andere Gewährleistungen im Auftrag von Fluke zu gewähren. Um während des Garantiezeitraums Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum.

DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ES SIND KEINE ANDEREN GARANTIEEN, WIE Z. B. DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AUSGEDRÜCKT ODER EINGESCHLOSSEN. FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR AUS IRGENDWELCHEN GRÜNDEN ODER RECHTSTHEORIEN ABGELEITETEN SPEZIELLEN, MITTELBAREN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN BEZIEHUNGSWEISE VERLUSTE. Da einige Länder keine Ausschlüsse und/oder Einschränkung einer gesetzlichen Gewährleistung oder von Neben- oder Folgeschäden zulassen, kann es sein, daß diese Haftungsbeschränkung für Sie keine Geltung hat.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Niederlande