

Art. Nr.	Seite	$R_{th}$ [K/W]	Verlustleistung [W]	Befestigungsart	Sockel	für Prozessor
<b>ICK PGA 6 x 6 x 14</b>	B 11	20	6,4	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 8 x 8 x 12</b>	B 11	14,8	8,1	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 9 x 9</b>	B 11	14	3	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 11 x 11 x 8</b>	B 11	16	7,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 11 x 11</b>	B 11	10,9	4,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 11 x 11 x 12</b>	B 12	12,3	3,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 14 x 14</b>	B 12	10	4,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 14 x 14 x 10</b>	B 12	10,5	11,2	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 14 x 14 x 14</b>	B 12	9,6	12,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 14 x 14 x 12</b>	B 12	9,8	5,3	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 15 x 15</b>	B 12	9,4	5,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 16 x 16 x 8</b>	B 13	14	4,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 16 x 16 x 10</b>	B 13	10,5	12,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 16 x 16 x 12</b>	B 13	9,3	6,2	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 17 x 17</b>	B 13	8,6	6,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 17 x 17 x 8</b>	B 13	13,2	5,2	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 17 x 17 x 12</b>	B 13	9	6,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 18 x 18</b>	B 14	8,4	7,2	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 19 x 19</b>	B 14	8,6	7,6	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 19 x 19 x 12</b>	B 14	9	6,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 20 x 20 x 10</b>	B 14	8,5	15,1	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 20 x 20</b>	B 14	7,6	8,3	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 20 x 20 K</b>	B 15	7,6	8,3	Befestigungsklammer	Sockel 7/ Sockel 370	IDT W2A/ AMD® K6-III/ AMD® K6-2/ MMX/ IDT C6/ Intel® Pentium®
<b>ICK PGA 20 x 20 x 8</b>	B 15	12	6,3	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 20 x 20 x 12</b>	B 15	8	8,1	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell

- sehr guter thermischer Wirkungsgrad
- strömungsgünstige omnidirektionale Rippengeometrie
- einfache Montage mittels Befestigungsklammer, wärmeleitender Klebefolie oder Wärmeleitkleber
- kundenspezifische Ausführungen, Oberflächen und Modifikationen auf Anfrage

**Kühlkörper für Prozessor IC**

Art. Nr.	Seite	$R_{th}$ [K/W]	Verlustleistung [W]	Befestigungsart	Socket	für Prozessor
<b>ICK PGA 21 x 21</b>	B 15	7	8,6	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 22 x 22</b>	B 15	6,2	8,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK PGA 25 x 25</b>	B 16	5	11,1	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 10 x 10</b>	B 17	30	1,8	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 10 x 10 x 10</b>	B 17	28,5	1,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 14 x 14</b>	B 17	30	2,1	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 14 x 14 x 10</b>	B 17	27,4	2,3	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 21 x 21</b>	B 18	24,3	2,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 23 x 23</b>	B 18	22,5	2,8	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 23 x 23 x 10</b>	B 18	21,5	2,9	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 27 x 27</b>	B 18	20	3,1	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 27 x 27 x 10</b>	B 18	18,5	3,3	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 27 x 27 x 14</b>	B 18	13,5	9,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 27 x 27 x 22</b>	B 19	10,5	9,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 31 x 31</b>	B 19	18,6	3,4	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 31 x 31 x 10</b>	B 19	17	3,7	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 35 x 35</b>	B 19	16,5	3,7	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 35 x 35 x 10</b>	B 19	15,7	3,8	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 37 x 37 x 6</b>	B 19	15,7	9,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 37 x 37 x 10</b>	B 20	14	10,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 40 x 40</b>	B 20	14,6	4,3	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 40 x 40 x 10</b>	B 20	13,8	4,4	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK BGA 42,5 x 45</b>	B 20	13,6	4,2	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK S 10 x 10 x 6,5</b>	B 21	25	2,5	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK S 10 x 10 x 10</b>	B 21	23,75	2,6	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK S 10 x 10 x 12,5</b>	B 21	22,5	2,8	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell
<b>ICK S 10 x 10 x 18,5</b>	B 22	21,75	3	Wärmeleitfolie/ Wärmeleitkleber	universell	universell













## Kühlkörper für PGA















- doppelseitig klebende Wärmeleitfolie **WLF ...** → E 7
- **Oberfläche:** schwarz eloxiert

<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 6 x 6 x 14</b> WLF ... 14 x 14</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 8 x 8 x 12</b> WLF ... 23 x 23</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 9 x 9</b> WLF ... 24 x 24</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 11 x 11 x 8</b> WLF ... 24 x 27</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 11 x 11</b> WLF ... 24 x 27</p>		

## Kühlkörper für PGA

<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 11 x 11 x 12</b> WLF ... 24 x 27</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 14 x 14</b> WLF ... 31 x 34</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 14 x 14 x 10</b> WLF ... 35 x 35</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 14 x 14 x 14</b> WLF ... 35 x 35</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 14 x 14 x 12</b> WLF ... 36 x 36</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 15 x 15</b> WLF ... 37 x 37</p>		











## Kühlkörper für PGA

<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 16 x 16 x 8</b> WLF ... 40 x 40</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 16 x 16 x 10</b> WLF ... 40 x 40</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 16 x 16 x 12</b> WLF ... 40 x 40</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 17 x 17</b> WLF ... 43 x 43</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 17 x 17 x 8</b> WLF ... 43 x 43</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 17 x 17 x 12</b> WLF ... 43 x 43</p>		


## Kühlkörper für PGA

<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 18 x 18</b> WLF ... 45 x 45</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 19 x 19</b> WLF ... 48 x 48</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 19 x 19 x 12</b> WLF ... 47 x 47</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 20 x 20 x 10</b> WLF ... 48 x 48</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 20 x 20</b> WLF ... 50 x 50</p>		

## Kühlkörper für PGA

<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 20 x 20 K</b> WLF ... 50 x 50</p>		
<p>mit Befestigungsklammer für Sockel 7 und Sockel 370</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 20 x 20 x 8</b> WLF ... 50 x 50</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 20 x 20 x 12</b> WLF ... 50 x 50</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 21 x 21</b> WLF ... 53 x 53</p>		
<p><b>Art. Nr.</b></p> <p><b>ICK PGA 22 x 22</b> WLF ... 54 x 54</p>		

Kühlkörper für PGA



A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N