Pistolet thermique WHG1, 2300W / 230V



Réf.: T0053100699

Pistolet thermique, 2300W, réglage numérique précis de la température par paliers de 5 °C

Un pistolet thermique aussi performant que vous.

Le pistolet thermique professionnel de Weller, conçu en Suisse et doté d'un écran LCD, offre des performances inégalées, un grand confort d'utilisation et une grande facilité d'emploi. Ce pistolet thermique se caractérise par un temps de chauffe rapide, une protection intégrée contre la surchauffe et une durée de vie impressionnante de plus de 1000 heures, même dans des environnements de production exigeants. Sa conception ergonomique offre une prise en main confortable, vous permettant de le manipuler avec aisance. Le support intégré permet une utilisation mains libres, vous permettant ainsi d'effectuer plusieurs tâches simultanément en toute confiance. De plus, la fonction d'économie d'énergie intégrée permet de réduire le cožt d'exploitation du pistolet. Découvrez la précision, la polyvalence et les performances supérieures de l'ingénierie suisse avec les pistolets à air chaud professionnels de Weller.

- Conçu en Suisse, avec une durée de vie de plus de 1000 heures
- 2300 W, réglage numérique précis de la température par paliers de 5° – 80 °C / 650 °C et 180 °F / 1 200 °F
- Débit d'air (l/min) 200 - 550 (cfm) 7,1 / 19,4
- Verrouillage de la fenêtre de travail et jusqu'à 5 préréglages
- Modes d'économie d'énergie et de refroidissement intégrés, activables via une minuterie, un bouton ou un capteur de mouvement
- Émission sonore de 67 dB(A)
- Moteur durable haute performance avec élément chauffant en céramique et protection contre la surchauffe.
- Équilibre parfait et poignée ergonomique facile à utiliser
- Support vertical à 90° pour une utilisation mains libres
- Large gamme d'accessoires

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Durée de vie de plus de 1000 heures –** conçue pour durer dans des environnements de travail difficiles
- **Prise en main ergonomique et équilibre parfait –** pour un travail moins fatigant et moins de temps d'arrêt
- **Modes d'économie d'énergie –** pour que le pistolet thermique reste prêt à l'emploi tout en réduisant la consommation d'énergie.
- **Élément chauffant en céramique –** pour une performance thermique élevée et durable
- **Puissance de 2300W pour les tâches exigeantes**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	2.300 W
Tension secteur	230V / 50/60Hz
Classe de sécurité	Class 2
Température de fonctionnement	80-650°C | 176-1202°F
Débit d'air	200 - 550 l/min | 7,1 - 19,4 cfm
Niveau sonore	67 dB(A)
Modes de fonctionnement	OFF / I / II
Élévation de température	+/- 5 °C /°F
Préréglages du débit d'air	5
Préréglages personnalisables	5
Poids	750 g | 26,46 oz
Protection contre la surchauffe	oui
Fonction de refroidissement	oui
Mode veille	oui
Modes d'économie d'énergie	oui
Fusible thermique	oui
Longueur du câble	2 m

CONTENU DE LA LIVRAISON
1 pistolet thermique, 2300W / 230V,
1 mode d'emploi

Sous réserve de modifications et d'ajouts techniques.

Weller is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2026 | Specifications subject to change without notice.