

**Verschraubungen
SKMU PG9-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67, 68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

Allgemeine BestelldatenBest.-Nr. [1694080000](#)

Typ SKMU PG9-MS

Ausführung Verschraubungen, Gegenmutter, Messing, vernickelt, PG 9

GTIN (EAN) 4008190872243

VPE 100 Stück

**Verschraubungen
SKMU PG9-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	2,2 g
--------------	-------

Breite

Stärke	2,8 mm
--------	--------

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	20,79 mm	Farbcode	sonstige
Gewinde (außen)	PG 9	Gewindelänge	2,8 mm
Schlüsselweite 1	18 mm	Stärke	2,8 mm
Verschraubung	PG	Werkstoff	Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000940	ETIM 3.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	23-11-07-01
eClass 5.1	23-11-07-01	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

Verschraubungen SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

